

Ventosa a soffiutto (tonda)

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03497

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03497>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffiutto
SPB1 (1,5 pieghe) > SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 30


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: G1/8"-IG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	20 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	36,70 mm
Ds	31,40 mm
G1	G1/8"-IG
H	37 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	13 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	20,70 N
Forza rottura	30,60 N
Forza laterale	15,50 N
Volume	7,99 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	25 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	30
Numero pieghe	1,50

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03497

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03497>

Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	8,90 g
Famiglia de prodotti	SPB1

Accessori



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Numero articolo.:10.07.01.00309

Diametro esterno D: 11 mm

Lunghezza L: 1 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 280 µm



SPI 26 PA SPB1-30

Numero articolo.:10.01.06.03386

Dimensione: 26

Materiale: Poliammide

Applicazione: SPB1-30

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03497

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03497>



SC 040 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02482

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20,7 mm

Lunghezza di montaggio: 14 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm



SPB1 30 ED-65 SC040

Numero articolo.:10.01.06.02454

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Numero pieghe: 1,5