

Ventosa a soffiutto (tonda)

SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03648

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03648>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffiutto
SPB2f (2,5 pieghe) > SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 40


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Filettatura G1: G1/4"-AG

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	15,30 mm
dn	8 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,70 mm
G1	G1/4"-AG
H	44,50 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	7 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir. a -200 mbar	6,80 N
Potenza aspir. a -400 mbar	13,60 N
Potenza aspir.	20,40 N
Volume	12,89 cm ³
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm
Dimensione	40
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Silicone SI

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03648

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03648>

Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	23,20 g
Famiglia de prodotti	SPB2f

Accessori



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Numero articolo.:10.07.01.00320

Diametro esterno D: 17 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00002

Campo di tenuta: 16,0 ... 27,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03648

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03648>



SC 080 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03268

Geometria del collegamento: 080

Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 32 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 8 mm



SPB2f 40 SI-55 SC080

Numero articolo.:10.01.06.03559

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 2,5