

## Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4 20 SI-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03517

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03517>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffietto  
SPB4 (4,5 pieghe) > SPB4 20 SI-55 G1/8-IG

### Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 20


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Filettatura G1: G1/8"-IG

Numero pieghe: 4,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| d2        | 13,50 mm |
| dn        | 8,60 mm  |
| Dmax(S)   | 24,40 mm |
| Ds        | 21,40 mm |
| G1        | G1/8"-IG |
| H         | 58,40 mm |
| LG1       | 12 mm    |
| SW1       | 22 mm    |
| Z (Corsa) | 10 mm    |

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore               |
|------------------------------------|----------------------|
| Potenza aspir.                     | 8 N                  |
| Forza rottura                      | 11 N                 |
| Volume                             | 7,90 cm <sup>3</sup> |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm                 |
| Numero pieghe                      | 4,50                 |
| Materiale aspiratore               | Silicone SI          |
| Durezza del materiale [Shore A]    | 55 Shore A           |
| Dimensione                         | 20                   |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4 20 SI-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03517

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03517>

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso                 | 32,30 g |
| Famiglia de prodotti | SPB4    |

### Accessori



#### SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Numero articolo.:10.07.01.00320

Diametro esterno D: 17 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 103 µm



#### SSB 16-27 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00002

Campo di tenuta: 16,0 ... 27,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



#### SPI 16 PE SPB4-20

Numero articolo.:10.01.06.02915

Dimensione: 16

Materiale: Polietilene

Applicazione: SPB4-20

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4 20 SI-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03517

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03517>

### Pezzi di ricambio



#### SC 080 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03270

Geometria del collegamento: 080

Allacciamento: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 32 mm

Lunghezza di montaggio: 17,5 mm

Diametro nominale dn: 8,6 mm



#### SPB4 20 SI-55 SC080

Numero articolo.:10.01.06.02588

Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 4,5