

Aspiratore piatto (tondo)

SUF 3 SI-55 SC010

Numero articolo.:10.01.01.14287

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14287>

Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 3

Materiale aspiratore: Silicone SI

Propriet: FDA-compatible

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	1,40 mm
Dk	4,20 mm
Dmax(S)	3,70 mm
Ds	3 mm
H	3,50 mm
H2	2 mm
Z (Corsa)	0,30 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	0,30 N
Forza rottura	0,30 N
Volume	0,00 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	8 mm
Dimensione	3
Interfaccia famiglia di nippli	SC010
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	0 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SUF 3 SI-55 SC010

Numero articolo.:10.01.01.14287

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14287>

Famiglia de prodotti

SUF

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SC 010 M3-AG

Numero articolo.:10.01.06.04249

Geometria del collegamento: 010

Allacciamento: M3-AG

Lunghezza di montaggio: 2 mm

Diametro nominale dn: 1 mm