

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12248

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12248>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAOG-S > SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG

Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate



Dimensioni (LxB): 80x30

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Ottone nichelato

Allacciamento: G1/4-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	37,50 mm
Bs	30,90 mm
dn	5,50 mm
G1	G1/4"-IG
H	29 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	86,50 mm
Ls	80,90 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	6 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	105 N
Forza laterale	130 N
Forza laterale (superf. oliate)	91 N
Volume	11 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensioni (LxB)	80 x 30
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12248

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12248>

Numero pieghe	0
Peso	34,90 g
Famiglia de prodotti	SAOG-S

Pezzi di ricambio



DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

Numero articolo.:10.07.08.00094

per: G1/8

Diametro esterno D: 13,8 mm

Diametro interno d: 10,2 mm

Materiale: Alluminio



ERW-S G1/8-AG G1/4-IG

Numero articolo.:10.08.04.00076

Filettatura G1: G1/8"-AG

Filettatura G2: G1/4"-IG

Lunghezza L: 14 mm

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12248

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12248>



SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.12177

Dimensioni (LxB): 80x30

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/8-IG