

## Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.24.00033

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00033>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAOXM (ovale) > SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-AG

### High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate



Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-AG

Funzione supplementare: Elemento di attrito

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| Bmax(S)   | 24 mm    |
| Bs        | 18,70 mm |
| dn        | 4,10 mm  |
| G1        | G1/4"-AG |
| H         | 29,80 mm |
| LG1       | 8 mm     |
| Lmax(S)   | 67 mm    |
| Ls        | 61,80 mm |
| SW1       | 17 mm    |
| SW2       | 4 mm     |
| SW3       | 5 mm     |
| Z (Corsa) | 4,50 mm  |

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore            |
|------------------------------------|-------------------|
| Potenza aspir.                     | 56 N              |
| Forza laterale                     | 44 N              |
| Forza laterale (superf. oliate)    | 62 N              |
| Volume                             | 5 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso)      | 10 mm             |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm              |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.24.00033

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00033>

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Dimensioni (LxB)                | 60 x 20      |
| Materiale aspiratore            | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A   |
| Peso                            | 27 g         |
| Famiglia de prodotti            | SAOXM        |

### Pezzi di ricambio




#### SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Numero articolo.:10.01.24.00001

Dimensioni (LxB): 60 x 20

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A



#### SC-I 045 AR-FDC

Numero articolo.:10.01.24.00009

Dimensione: 45

Forma: Antirot/ Elem d attritro

Applicazione: SAOXM 60x20

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.24.00033

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00033>



### SC-A 045-AR G1/4-AG L

Numero articolo.:10.01.06.03131

Geometria del collegamento: 045-AR

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L: 2 mm

Forma: Auto-bloccaggio



### SC-S 045 L

Numero articolo.:10.01.06.02740

Dimensione: 45

Forma: Auto-bloccaggio



### SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Numero articolo.:10.01.24.00001

Dimensioni (LxB): 60 x 20

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)