

Ventosa a soffiETTO (tonda)

SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.06.01880

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01880>

Pagina iniziale > Ventose a soffiETTO SABT-C (1,5 pieghe) > SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Ventosa a soffiETTO (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata



Dimensione: 80

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M10-AG

Numero pieghe: 1,5

Altezza H: 39 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	19 mm
Dmax(S)	86 mm
dn	4 mm
Ds	83 mm
H	39 mm
H2	2 mm
LG1	11,50 mm
SW1	8 mm
Z (Corsa)	14,30 mm
G1	M10-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	1,50
Dimensione	80
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Potenza aspir.	135 N
Forza rottura	245 N
Forza laterale	172 N
Forza laterale (superf. oliate)	158 N
Volume	54 cm ³

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.06.01880

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01880>

Raggio volta (min) (convesso)	100 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Famiglia de prodotti	SABT-C

Pezzi di ricambio



SA-NIP N054 M10-AG DN400

Numero articolo.:10.01.01.11942

Filettatura G1: M10-AG

Materiale: Alluminio



REIB-SCHE 28x9.5 XNBR-45

Numero articolo.:10.01.01.11994

Diametro esterno D: 28 mm

Lunghezza L: 9,5 mm

Materiale: Perbunan XNBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.06.01880

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01880>



SABT 80 NBR-60

Numero articolo.:10.01.06.01879

Dimensione: 80

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Numero pieghe: 1,5