

## Ventosa piatta (tonda)

PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.00608

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00608>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Ventose piatte PFYN VU1 > PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

### Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide



Dimensione: 60


Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-AG

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| Dmax(S)   | 67 mm    |
| dn        | 3,50 mm  |
| Ds        | 60 mm    |
| G1        | G1/4"-AG |
| H         | 23,50 mm |
| LG1       | 10 mm    |
| SW1       | 17 mm    |
| Z (Corsa) | 6 mm     |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore             |
|------------------------------------|--------------------|
| Dimensione                         | 60                 |
| Materiale aspiratore               | Vulkollan VU1      |
| Potenza aspir.                     | 130 N              |
| Volume                             | 15 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso)      | 75 mm              |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm               |
| Famiglia raccordo                  | N 011              |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa piatta (tonda)

PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.00608

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00608>

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
| Peso                            | 21,10 g    |
| Numero pieghe                   | 0          |
| Famiglia de prodotti            | PFYN       |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per le parti in elastomero secondo la norma DIN ISO 3302-1 M3

### Pezzi di ricambio



#### SA-NIP N011 G1/4-AG DN350

Numero articolo.:10.01.01.10663

Famiglia raccordo: N 011

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 24,5 mm

Lunghezza L: 5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm



#### PFG 60 VU1-72 N011

Numero articolo.:10.01.01.00606

Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)