

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E

Numero articolo.:10.01.01.14599

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14599>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione legno > Ventose piatte SHFN > SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E

Ventosa piatta (tonda) per- movimentazione di legno con massima dinamica



Dimensione: 50


Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Allacciamento: G1/4-IG

Tipo: E

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	29,70 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	54 mm
Ds	52 mm
G1	G1/4"-IG
H	37,20 mm
LG1	12,40 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	3,40 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	50
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Potenza aspir. d2	40 N
Potenza aspir.	110 N
Forza laterale	90 N
Volume	8 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E

Numero articolo.:10.01.01.14599

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14599>

Numero pieghe	0
Peso	31 g
Famiglia de prodotti	SHFN

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

Numero articolo.:10.05.03.00023

Diametro esterno D: 14,5 mm

Lunghezza L: 1 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Pezzi di ricambio



SHF 50 NK-45 M10x1.25-IG E

Numero articolo.:10.01.01.14387

Dimensione: 50

Filettatura G1: M10x1.25-IG

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Tipo: E

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E

Numero articolo.:10.01.01.14599

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14599>



SA-NIP N009 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.01.12192

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 19,3 mm

Materiale: Alluminio