

Ventosa piatta (tonda) chimico

SGN 45 SI-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.00216

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00216>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per parecchi rami > Ventose piatte
SGN > SGN 45 SI-60 G1/4-IG

Ventosa piatta (tonda) per la movi-mentazione di pezzi con elevato contenuto chimico



Dimensione: 45

Materiale aspiratore: Silicone SI


Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-IG

Propriet: FDA-compatible

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	50 mm
dn	5,50 mm
Ds	44,20 mm
G1	G1/4"-IG
H	47 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	0
Dimensione	45
Materiale aspiratore	Silicone SI
Potenza aspir.	50 N
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza
Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda) chimico

SGN 45 SI-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.00216

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00216>

Pezzi di ricambio



SA-NIP N031 G1/4-IG DN550

Numero articolo.:10.01.01.00328

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 21 mm

Materiale: Alluminio



SG 45 SI-60 N031

Numero articolo.:10.01.01.00220

Dimensione: 45

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Altezza H: 26 mm