

Ventosa a soffiETTO (tonda)

SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04395

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04395>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per pellicole e carta > Ventose SFF / SFB1 > SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

Ventosa a soffiETTO (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili




Dimensione: 15

Materiale aspiratore: EPDM

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	16 mm
Ds	15 mm
d2	4,70 mm
dn	1,80 mm
G1	M5-AG
LG1	4,70 mm
H	21 mm
SW1	8 mm
Z (Corsa)	4 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1 N
Volume	0,80 cm ³
Dimensione	15
Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Famiglia de prodotti	SFB1

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04395

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04395>

Pezzi di ricambio



SFB1 15 EPDM-45 SC040

Numero articolo.:10.01.06.04374

Dimensione: 15

Materiale aspiratore: EPDM

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Numero pieghe: 1,5



SC 040 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04346

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: M5-AG

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 1,8 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de