

Aspiratore piatto (ovale)

SGO 4x2 HT1-60 N003

Numero articolo.:10.01.05.00426

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00426>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (ovale) > SGO 4x2 HT1-60 N003

Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati




Dimensioni (LxB): 4 x 2

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Proprietà materiali: Non lascia impronte

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	2,50 mm
Bs	2 mm
d	1,50 mm
dn	1,20 mm
Dk	6 mm
Lmax(S)	4,50 mm
Ls	4 mm
H	6 mm
H2	1,50 mm
Z (Corsa)	0,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	0,40 N
Dimensioni (LxB)	4 x 2
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	1 g
Famiglia de prodotti	SGO

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (ovale)

SGO 4x2 HT1-60 N003

Numero articolo.:10.01.05.00426

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00426>

Accessori



SA-NIP N003 M3-AG DN100

Numero articolo.:10.01.01.00316

Filettatura G1: M3-AG

Lunghezza L1: 7,5 mm

Lunghezza di montaggio: 2 mm

Materiale: Alluminio