

## Piastra di aspirazione (tonda)

SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Numero articolo.:10.01.01.01158

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01158>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Piastre di aspirazione SPU > SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

### Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 125

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Allacciamento: G1/4"-IG

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| d         | 22 mm    |
| d2        | 83 mm    |
| Dmax(S)   | 132 mm   |
| Ds        | 125 mm   |
| G1        | G1/4"-IG |
| G2        | G1/4"-AG |
| G3        | G1/8"-IG |
| H         | 25 mm    |
| H1        | 43 mm    |
| L2        | 22 mm    |
| LG1       | 13 mm    |
| LG2       | 13 mm    |
| LG3       | 6 mm     |
| Z (Corsa) | 7 mm     |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo         | Valore                |
|-------------------|-----------------------|
| Potenza aspir.    | 660 N                 |
| Potenza aspir. d2 | 365 N                 |
| Volume            | 75,40 cm <sup>3</sup> |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Piastra di aspirazione (tonda)

SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Numero articolo.:10.01.01.01158

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01158>

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Raggio volta (min) (convesso)      | 220 mm      |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm        |
| Dimensione                         | 125         |
| Materiale aspiratore               | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A]    | 60 Shore A  |
| Peso                               | 240 g       |
| Numero pieghe                      | 0           |
| Famiglia de prodotti               | SPU         |

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SU 120

Numero articolo.:10.01.01.12437

Dimensione: 120

Campo di tenuta: 115,0 ... 130,0 mm

Termostabilità: 80 °C

### Pezzi di ricambio



#### TV G1/4-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00061

Filettatura G1: G1/4"-AG

Filettatura G2: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 13 mm

## Piastra di aspirazione (tonda)

SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Numero articolo.:10.01.01.01158

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01158>



### DR-SPU 125 SI-60

Numero articolo.:10.01.01.01100

Dimensione: 125

Materiale aspiratore: Silicene SI

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A