Piastra di aspirazione (tonda)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Numero articolo.:10.01.01.01153

https://www.schmalz.com/10.01.01.01153

Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide



- Dimensione: 160
- Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR
- Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A
- Allacciamento: G1/2"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	34 mm
d2	113 mm
Dmax(S)	170 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/4"-AG
G3	G1/8"-IG
H	24,50 mm
H1	26 mm
L2	36,50 mm
LG1	13,50 mm
LG2	18 mm
LG3	9,50 mm
Z (Corsa)	8 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1090 N
Potenza aspir. d2	600 N
Volume	142 cm³

Contattare Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Numero articolo.:10.01.01.01153

https://www.schmalz.com/10.01.01.01153

Raggio volta (min) (convesso)	350 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm
Dimensione	160
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	440 g
Numero pieghe	0
Famigilia de prodotti	SPU

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori

SU 160

Numero articolo.:10.01.01.12438

Dimensione: 160
Campo di tenuta: 150,0 ... 180,0 mm
Termostabilità: 80 °C

Pezzi di ricambio

TV G1/4-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00061

Filettatura G1: G1/4"-AG
Filettatura G2: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 13 mm

Piastra di aspirazione (tonda)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Numero articolo.:10.01.01.01153

https://www.schmalz.com/10.01.01.01153

DR-SPU 160 NBR-55

Numero articolo.:10.01.01.01111

Dimensione: 160
Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A