

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa ad aghi > Accessori pinze di presa ad aghi SNG-BV > VSL 6-4 PU MI-TR

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa



Diametro esterno D: 6 mm

Diametro interno d: 4 mm

Lunghezza (max): 500 m


Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 35 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4 mm
D	6 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	6-4
Campo di pressione (press. di esercizio)	-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente	-20 ... 90 °C
raggio di curvatura min.	35 mm
Lunghezza (max)	500 m
Peso/Metro	16 g/m
Peso/Metro	0,02 kg/m
Materiale tubo	PU

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>

Famiglia de prodotti

VSL

Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Accessori



ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Numero articolo.:10.08.03.00153

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 4 mm

Materiale: Ottone

Superficie: crudo

Lunghezza L: 4 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm



ST M5-AG 4 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00152

Filettatura G1: M5-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 4 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 3,3 mm

Diametro nominale dn: 2,2 mm



STV-GE G1/4-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00205

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,2 mm

Lunghezza L: 15,2 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>



STV-GE G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00204

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,4 mm

Lunghezza L: 16,4 mm



STV-GE G1/8-AG 6 HT

Numero articolo.:10.08.02.00389

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 120 °C

Diametro esterno D: 11,6 mm

Lunghezza L: 19 mm



STV-GE M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00201

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 9,9 mm

Lunghezza L: 18,8 mm

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>



STVI-GE G1/4-IG 6

Numero articolo.:10.08.02.00153

Filettatura G1: G1/4"-IG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,5 mm

Lunghezza L: 30,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

Numero articolo.:10.08.02.00150

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,5 mm

Lunghezza L: 26,5 mm



STV-T G1/4-AG 6

Numero articolo.:10.09.02.00042

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 41 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>



STV-T G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.09.02.00040

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 41,5 mm



STV-W G1/4-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00159

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 20,2 mm



STV-W G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00288

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Plastica

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 20,8 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>



STV-W G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00158

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 20,1 mm



STV-W G1/8-AG 6 HT

Numero articolo.:10.08.02.00391

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 120 °C

Lunghezza L: 22,5 mm



STV-W M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00296

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Lunghezza L: 20,8 mm

Altezza H: 13 mm

Filettatura G1: M5-AG

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>



STV-W M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00235

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 19,7 mm



STV-W M5-AG 6 HT

Numero articolo.:10.08.02.00397

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -50 ... 200 °C

Lunghezza L: 22,5 mm



STV-WF G1/4-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00169

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 22,9 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>



STV-WF G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00168

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 21,4 mm



SVB-T 6

Numero articolo.:10.09.02.00021

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 42 mm