

Pinze di presa di flusso (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Numero articolo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa di flusso > Pinze di presa di flusso per alimenti SFG > SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Pinza di presa di flusso per alimenti secchi in materiali conformi alla FDA




Numero di eiettore: 1

Codice cat di prestaz: E100

Montaggio: lateralmente

Funzione supplementare: Connessione assiale di scarico

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	25 mm
D	18 mm
D1	20,50 mm
d	6 mm
G1	M4-IG
H	66,40 mm
H1	76,90 mm
H2	20,20 mm
H3	12,70 mm
H4	5,20 mm
H5	34,70 mm
L	53 mm
L2	36 mm
L3	13 mm
L4	35 mm
SW1	17 mm
X1	15 mm

Dati tecnici

Attributo

Valore

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinze di presa di flusso (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Numero articolo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>

Campo di pressione (press. di esercizio)	1,0 ... 5,0 bar
Temp. ambiente	5 ... 75 °C
Montaggio	lateralmente
Funzione supplementare	Connessione assiale di scarico
Peso	108 g
Famiglia de prodotti	SFG

Accessori



FLAN-PL 63x11.5-UNI

Numero articolo.:10.01.30.00017

Diametro esterno D: 63 mm

Lunghezza L: 11,5 mm

Dimensione: UNI



SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

Numero articolo.:10.01.30.01001

Materiale aspiratore: Poloximetilene POM

Diametro esterno D: 59,5 mm

Altezza H: 22 mm

Usa la costruzione: Pinza di presa di flusso (modulare)

Pinze di presa di flusso (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Numero articolo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B

Numero articolo.:10.01.30.01141

Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 32,5 mm



SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

Numero articolo.:10.01.30.01142

Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 32,5 mm



SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B

Numero articolo.:10.01.30.01143

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 36,3 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinze di presa di flusso (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Numero articolo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B

Numero articolo.:10.01.30.01144

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 36,3 mm



SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B

Numero articolo.:10.01.30.01145

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 29,5 mm



SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

Numero articolo.:10.01.30.01146

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 29,5 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinze di presa di flusso (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Numero articolo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B

Numero articolo.:10.01.30.01147

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 32 mm



SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

Numero articolo.:10.01.30.01148

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 32 mm



SAUG-SFG 20 SI-HD-65

Numero articolo.:10.01.30.00998

Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 32,5 mm

Pinze di presa di flusso (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Numero articolo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 30 SI-HD-65

Numero articolo.:10.01.30.00997

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 36,9 mm



SAUG-SFG 40 SI-HD-65

Numero articolo.:10.01.30.00994

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 28,8 mm



SAUG-SFG 50 SI-HD-65

Numero articolo.:10.01.30.00993

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 32,5 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinze di presa di flusso (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Numero articolo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 20 SI-MD

Numero articolo.:10.01.30.01047

Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Altezza H: 32,5 mm



SAUG-SFG 30 SI-MD

Numero articolo.:10.01.30.01048

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Altezza H: 36,9 mm



SAUG-SFG 40 SI-MD

Numero articolo.:10.01.30.01049

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Altezza H: 28,8 mm

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinze di presa di flusso (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Numero articolo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 50 SI-MD

Numero articolo.:10.01.30.01050

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Altezza H: 32,5 mm



SET SFG MS


Numero articolo.:10.01.30.00992

contiene: Viti

Usa la costruzione: Pinza di presa di flusso (modulare)

Montaggio: lateralmente

Temp. ambiente: °C



VSL 6-4 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00014

Diametro esterno D: 6 mm

Diametro interno d: 4 mm

Lunghezza (max): 100 m

Materiale tubo: PE

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Temp. ambiente: °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinze di presa di flusso (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Numero articolo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



ABLU-SL-26-20-PU-PS

Numero articolo.:10.07.09.00213

Usa la costruzione: Pinza di presa di flusso (modulare)

Diametro esterno D: 26 mm

Diametro interno d: 20 mm

Materiale tubo: PU con spirale di PVC

Temp. ambiente: -20,0 ... 70,0 °C



FLAN-PL 63x10.5-AD1

Numero articolo.:10.01.30.00016

Diametro esterno D: 63 mm

Lunghezza L: 10,5 mm

Dimensione: AD1