

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00007

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00007>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Tubi flessibili aria compressa a vuoto VSL > VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa



Diametro esterno D: 26 mm

Diametro interno d: 19 mm

Lunghezza (max): 50 m


Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 85 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,90 ... 5,00 bar

Temp. ambiente: -15 ... 65 °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	19 mm
D	26 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	26-19
Campo di pressione (press. di esercizio)	-0,90 ... 5,00 bar
Temp. ambiente	-15 ... 65 °C
raggio di curvatura min.	85 mm
Lunghezza (max)	50 m
Peso/Metro	330 g/m
Peso/Metro	0,33 kg/m
Materiale tubo	PVC con spirale di filo

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00007


<https://www.schmalz.com/10.07.09.00007>

Famiglia de prodotti

VSL

Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Accessori



SSB 20-32 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00003

Campo di tenuta: 20,0 ... 32,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



KAPP 9 Band

Numero articolo.:20.12.01.00036

Lunghezza L: 9 mm

Dimensione: Band



ST G1/2-AG 19 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00163

Filettatura G1: G1/2"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 19 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 10 mm

Diametro nominale dn: 14,3 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00007

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00007>



ST G3/4-AG 19 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00165

Filettatura G1: G3/4"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 19 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 7,8 mm

Diametro nominale dn: 16 mm