

Raccordo a innesto diritto

STV-GE G3/8-AG 12

Numero articolo.:10.08.02.00209

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00209>

Pagina iniziale > Raccordi a pressione > STV-GE G3/8-AG 12

Raccordo a innesto diritto



Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 12 mm


Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 19,5 mm

Lunghezza L: 23,6 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	19,50 mm
d	12 mm
G1	G3/8"-AG
dn	9 mm
L	23,60 mm
L1	31 mm
L2	17,60 mm
LG1	7,40 mm
SW1	20 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	Tubo flessibile D = 12 d = 9
Tipo di tubo	12-9
Materiale	Ottone
Campo di pressione (press. di esercizio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temp. ambiente	-20 ... 80 °C
Peso	35 g
Famiglia de prodotti	STV

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccordo a innesto diretto

STV-GE G3/8-AG 12

Numero articolo.:10.08.02.00209

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00209>

Accessori



VSL 12-9 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00050

Diametro esterno D: 12 mm

Diametro interno d: 9 mm

Lunghezza (max): 100 m

Materiale tubo: PE

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Temp. ambiente: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00037

Diametro esterno D: 12 mm

Diametro interno d: 9 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 70 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C