

Asta a molla

FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Numero articolo.:10.01.02.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00873>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Aste a molla > Aste a molla FSTE-HD > FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty




Allacciamento: G1/8"-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: con dispositivo antitorsione

Dati di costruzione



Attributo	Valore
G1	G1/8"-IG
G2	G1/8"-AG
G3	M16x1-AG
H	85,50 mm
H2	41,50 mm
LG1	8 mm
LG2	7,50 mm
LG3	30 mm
SW1	22 mm
SW2	12 mm
SW3	14 mm
Z (Corsa)	25 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tasso elastico	0,14 N/mm
Precompress. elast.	3,57 N
Reazione elastica centro corsa	5,36 N
Carico verticale	3700 N
Carico orizzontale	283 N
Peso	90 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Numero articolo.:10.01.02.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00873>

Temp. ambiente	0 ... 80 °C
Famiglia de prodotti	FSTE-HD

Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Accessori



KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Numero articolo.:10.01.03.00109

Filettatura G1: G1/8"-IG

Filettatura G2: G1/8"-AG

Altezza H: 26,5 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico



HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Numero articolo.:10.08.03.00085

Lunghezza L: 47 mm

Attacco 1: Linguetta

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D10 e D16

Forma: piatto

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Numero articolo.:10.01.02.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00873>



HTR-ST5 30x30 D10/16 WI

Numero articolo.:10.08.03.00088

Attacco 1: 30x30

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D10 e D16

Forma: angolato



HTR-ST5 40x40 D10/16 WI

Numero articolo.:10.08.03.00089

Attacco 1: 40x40

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D10 e D16

Forma: angolato



ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Numero articolo.:10.08.03.00153

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 4 mm

Materiale: Ottone

Superficie: crudo

Lunghezza L: 4 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Asta a molla

FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Numero articolo.:10.01.02.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00873>



ST G1/8-AG 6 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00154

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 6 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm



ST G1/8-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00155

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5 mm

Diametro nominale dn: 4 mm



STV-GE G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00202

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 7,9 mm

Lunghezza L: 13,7 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Numero articolo.:10.01.02.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00873>



STV-GE G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00204

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,4 mm

Lunghezza L: 16,4 mm



STV-GE G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00206

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Diametro esterno D: 14 mm

Lunghezza L: 20,7 mm



STV-W G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00156

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 16,4 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Numero articolo.:10.01.02.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00873>



STV-W G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00158

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 20,1 mm



STV-W G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00160

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 24 mm



STV-GE G1/8-AG 6 HT

Numero articolo.:10.08.02.00389

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 120 °C

Diametro esterno D: 11,6 mm

Lunghezza L: 19 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Numero articolo.:10.01.02.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00873>



STV-W G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00288

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Plastica

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 20,8 mm



STV-W G1/8-AG 6 HT

Numero articolo.:10.08.02.00391

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 120 °C

Lunghezza L: 22,5 mm



STV-WF G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00166

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 17,4 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Numero articolo.:10.01.02.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00873>



STV-WF G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00168

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 21,4 mm



STV-WF G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00170

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 23,4 mm



STV-WF G1/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00257

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 25,2 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Numero articolo.:10.01.02.00873

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00873>



STV-T G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.09.02.00039

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 32,5 mm



STV-T G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.09.02.00040

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 41,5 mm



STV-T G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.09.02.00041

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 48,7 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de