

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Numero articolo.:10.01.02.00868

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00868>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Aste a molla > Aste a molla FSTI > FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza




Allacciamento: G1/4"-AG

Allacciamento: G1/8"-AG

Corsa sospens. Z: 25 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
G1	G1/8"-AG
G2	G1/4"-AG
G3	M18x1.5-AG
H	101 mm
H2	36 mm
LG1	6,50 mm
LG2	10 mm
LG3	56 mm
SW1	27 mm
SW2	13 mm
SW3	17 mm
Z (Corsa)	25 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tasso elastico	0,10 N/mm
Precompress. elast.	5,63 N
Reazione elastica centro corsa	6,84 N
Carico verticale	1000 N
Carico orizzontale	700 N
Peso	180 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Numero articolo.:10.01.02.00868

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00868>

Temp. ambiente	0 ... 80 °C
Famiglia de prodotti	FSTI

Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Accessori



FLK G1/4-IG G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.03.00178

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: G1/4"-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C



FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Numero articolo.:10.01.03.00206

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: M10x1.25-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Numero articolo.:10.01.02.00868

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00868>



HTR-FST A2 FSTI

Numero articolo.:10.01.03.06134

Collegamento traverse: Adattatore perno A2

Filettatura G1: M18x1.5-IG

Usa la costruzione: Aste a molla



HTR-FST A3 FSTI

Numero articolo.:10.01.03.06136

Collegamento traverse: Testa sfera 28,5 mm

Filettatura G1: M18x1.5-IG

Usa la costruzione: Aste a molla



HTR-FST 2N

Numero articolo.:10.01.03.06143

Collegamento traverse: 2 linguetta

Filettatura G1: M18x1.5-IG

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Numero articolo.:10.01.02.00868

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00868>



HTR-UNI 2N FSTI

Numero articolo.:10.01.03.00297

Temp. ambiente: °C

Forma: per FSTI

Collegamento traverse: 2 linguetta



KGL G1/4-IG G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.03.00110

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: G1/4"-AG

Altezza H: 37,5 mm



KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Numero articolo.:10.01.03.00137

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: M10x1.25-AG

Altezza H: 37,5 mm

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Numero articolo.:10.01.02.00868

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00868>



STVI-GE G1/8-IG 4

Numero articolo.:10.08.02.00149

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 8,5 mm

Lunghezza L: 23,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

Numero articolo.:10.08.02.00150

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,5 mm

Lunghezza L: 26,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 8

Numero articolo.:10.08.02.00151

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 14,5 mm

Lunghezza L: 29,5 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de