

Bocchetta

ST G1/8-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00155

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00155>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Accessori per raccordi > ST G1/8-AG 9 MS-V

Bocchetta



Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm


Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5 mm

Diametro nominale dn: 4 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	4 mm
D	8,30 mm
G1	G1/8"-AG
L	5 mm
L1	34 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Peso	19 g

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bocchetta

ST G1/8-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00155

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00155>



VSL 12-9 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00050

Diametro esterno D: 12 mm

Diametro interno d: 9 mm

Lunghezza (max): 100 m

Materiale tubo: PE

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Temp. ambiente: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00037

Diametro esterno D: 12 mm

Diametro interno d: 9 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 70 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C



VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00005

Diametro esterno D: 15 mm

Diametro interno d: 9 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con il tessuto

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Temp. ambiente: °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de