

Fascetta

SSD 37-42 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00019

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00019>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Fascette SSB / SSD > SSD 37-42 ST-VZ

Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo




Campo di tenuta: 37,0 ... 42,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d1	37 mm
d2	42 mm
L	13 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di tenuta	37,0 ... 42,0 mm
Materiale	Acciaio
Peso	17 g
Famiglia de prodotti	SSB / SSD

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Fascetta

SSD 37-42 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00019

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00019>

Accessori



VSL 41-35 PVC-PS GR

Numero articolo.:10.07.09.00010

Diametro esterno D: 41 mm

Diametro interno d: 35 mm


Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con spirale di PVC

raggio di curvatura min.: 65 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,50 ... 0,50 bar

Temp. ambiente: -20 ... 70 °C



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00036

Diametro esterno D: 42 mm

Diametro interno d: 32 mm

Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 25 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 3,77 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de