

Bocchetta

ST G3/4-AG 25 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00166

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00166>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Accessori per raccordi > ST G3/4-AG 25 MS-V

Bocchetta



Filettatura G1: G3/4"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 25 mm


Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 8,5 mm

Diametro nominale dn: 18,5 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	18,50 mm
D	25 mm
G1	G3/4"-AG
L	8,50 mm
L1	60 mm
LG1	16 mm
SW1	32 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Peso	146,90 g

Accessori

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bocchetta

ST G3/4-AG 25 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00166

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00166>



VSL 32-25 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00051

Diametro esterno D: 32 mm

Diametro interno d: 25 mm

Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 20 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 3,86 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C



VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00041

Diametro esterno D: 33 mm

Diametro interno d: 25 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 95 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,85 ... 4,00 bar

Temp. ambiente: -15 ... 65 °C