Eiettore base

SBP-C 10 S02 NO A

Numero articolo.:10.02.01.00589

https://www.schmalz.com/10.02.01.00589

Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera

- Diametro ugello: 1 mm
- Grado evacuazione: 85 %
- Allacciamento: Tubo fless. D6(1)-D8(2)
- Pressione ottimale: 4,5 bar
- Capacità di aspirazione: 35 l/min
- Consumo d'aria (aspir.): 48 l/min
- Valvola di controllo: Aperto senza corrente
- Modello: Funzione di soffiaggio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	15 mm
d	4,20 mm
d1	6 mm
d2	8 mm
D	13,50 mm
G3	G1/8"-IG
H	49 mm
H1	50 mm
H2	5,20 mm
H3	8,50 mm
L	101,50 mm
L1	141,50 mm
L2	19 mm
L3	29,50 mm
X1	20 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	1 mm
Grado evacuazione	85 %

Eiettore base

SBP-C 10 S02 NO A

Numero articolo.:10.02.01.00589

https://www.schmalz.com/10.02.01.00589

Capacità di aspirazione	2,10 m³/h
Capacità di aspirazione	35 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	2,90 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	48 l/min
Livello sonoro libero	65 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	59 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale	4,50 bar
Diametro int. tubo per aria compressa	4 mm
Diametro int. tubo per vuoto	6 mm
Peso	65 g
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Pressione ottimale	65,20 psi
Capacità di aspirazione (max.)	1,24 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	1,70 cfm
Consumo d'aria scar. max.	1,06 cfm
Famigilia de prodotti	SBP-C

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le elettrovalvole è di 24V DC Consumo aria: Per la versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale Diametro interno del tubo: Per max. 2 m di lunghezza

Accessori

BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Numero articolo.:10.02.01.00511

Lunghezza L: 110 mm
Larghezza B: 44,5 mm
Altezza H: 3 mm
Usa la costruzione: Eiettore base SBP

Eiettore base

SBP-C 10 S02 NO A

Numero articolo.:10.02.01.00589

https://www.schmalz.com/10.02.01.00589



SET SBP M4-IG

Numero articolo.:10.02.01.00769

Lunghezza L: 50 mm
Larghezza B: 14 mm
Usa la costruzione: Eiettore base SBP
Tipo: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

Numero articolo.:21.04.06.00086

Materiale tubo: PUR cavo
Allacciamento elettrico: Connett. 10mm

VFI CN8/6 50

Numero articolo.:10.07.01.00245

Allacciamento: Tubo fless. 8/6 con dado
Finezza filtro: 50 µm

Eiettore base

SBP-C 10 S02 NO A

Numero articolo.:10.02.01.00589

https://www.schmalz.com/10.02.01.00589

VFI 6/4 50

Numero articolo.:10.07.01.00328

Allacciamento: Tubo fless. 6/4
Finezza filtro: 50 µm

VFT G1/8-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00116

Allacciamento: G1/8"-IG
Forma: Breve elemento filtrante
Portata nominale: 45 l/min
Portata nominale: 2,7 m³/h
Finezza filtro: 80 µm

SEG 10 HS

Numero articolo.:10.02.01.00247

Diametro ugello: 1 mm
Forma: Per alto vuoto
Capacità di aspirazione: 34 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 49 l/min

Pezzi di ricambio

Eiettore base

SBP-C 10 S02 NO A

Numero articolo.:10.02.01.00589

https://www.schmalz.com/10.02.01.00589

SD G1/8-AG 14x40

Numero articolo.:10.02.01.00540

Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro esterno D: 14 mm
Lunghezza L: 40 mm