Eiettore base

SBP HV 3 07 13 KU

Numero articolo.:10.02.01.01960

https://www.schmalz.com/10.02.01.01960

Eiettore base per impiego universale

- Forma: High Vacuum
- Numero dei punti: 3
- Diametro ugello: 0,7 mm
- Dimensione: 13
- Grado evacuazione: 85 %
- Capacità di aspirazione: 76,8 l/min
- Consumo d'aria (aspir.): 23,5 l/min
- Materiale: Plastica

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	23 mm
d2	4,20 mm
D	14,20 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/4"-IG
G5	M4-IG
H	33 mm
H2	5,50 mm
H3	16,50 mm
L	46,50 mm
L1	99 mm
L2	14 mm
L3	16,50 mm
L4	83 mm
SW2	8 mm
X1	14 mm
X2	19 mm
Y1	14 mm

Dati tecnici

Eiettore base

SBP HV 3 07 13 KU

Numero articolo.:10.02.01.01960

https://www.schmalz.com/10.02.01.01960

Attributo	Valore
Diametro ugello	0,70 mm
Numero dei punti	3
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	76,80 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	1,45 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	23,50 l/min
Livello sonoro libero	70 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	61 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	2,0 - 6,0 bar
Diametro int. tubo per aria compressa	4 mm
Diametro int. tubo per vuoto	6 mm
Peso	62,40 g
Temp. ambiente	0 ... 60 °C
Campo di pressione (press. di esercizio)	29,0 - 87,0
Capacità di aspirazione (max.)	2,71 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	0,83 cfm
Famigilia de prodotti	SBP-HV-HF-KU

Accessori

SD 16.5x51.5 SHC 13

Numero articolo.:10.02.01.01498

Diametro esterno D: 16,5 mm
Lunghezza L: 51,5 mm
Usa la costruzione: Schmalz Holder Cap
Dimensione: 13

Eiettore base

SBP HV 3 07 13 KU

Numero articolo.:10.02.01.01960

https://www.schmalz.com/10.02.01.01960

SD 29x121.5 SHC

Numero articolo.:10.02.01.01831

Diametro esterno D: 29 mm
Lunghezza L: 121,5 mm
Usa la costruzione: Schmalz Holder Cap

Pezzi di ricambio

SFE 13 POM

Numero articolo.:10.02.01.01807

Diametro foro: 13 mm
Larghezza B: 23 mm
Altezza H: 33 mm
Lunghezza L: 46,5 mm
Filettatura G1: G1/8"-IG
Filettatura G2: G1/4"-IG
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
Allacciamento: G1/4"-IG

SEP HV 3 07 13

Numero articolo.:10.02.01.01395

Forma: High Vacuum
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 0,7 mm
Diametro foro: 13 mm
Grado evacuazione: 85 %
Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione: 76,8 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 23,5 l/min

Eiettore base

SBP HV 3 07 13 KU

Numero articolo.:10.02.01.01960

https://www.schmalz.com/10.02.01.01960

SHC 3 13

Numero articolo.:10.02.01.01497

Numero dei punti: 3
Diametro foro: 13 mm
Diametro esterno D: 14,2 mm
Lunghezza L: 36,5 mm
Filettatura G1: M16x1-AG