Eiettore base

SBP HF 2 06 13

Numero articolo.:10.02.01.01717

https://www.schmalz.com/10.02.01.01717

Eiettore base per impiego universale

- Forma: High Flow
- Numero dei punti: 2
- Diametro ugello: 0,6 mm
- Dimensione: 13
- Grado evacuazione: 70 %
- Pressione ottimale: 4 bar
- Capacità di aspirazione: 42,5 l/min
- Consumo d'aria (aspir.): 18,7 l/min

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	23 mm
D	14,20 mm
d2	4,20 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/4"-IG
G3	G1/8"-IG
G5	M4-IG
H	33 mm
H2	8,50 mm
H3	19,50 mm
L	69,50 mm
L1	85,50 mm
L2	22 mm
L3	25,50 mm
LG3	5,50 mm
SW2	8 mm
X1	14 mm
X2	19 mm
Y1	14 mm

Eiettore base

SBP HF 2 06 13

Numero articolo.:10.02.01.01717

https://www.schmalz.com/10.02.01.01717

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	0,60 mm
Numero dei punti	2
Grado evacuazione	70 %
Capacità di aspirazione	2,61 m³/h
Capacità di aspirazione	42,50 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	1,16 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	18,70 l/min
Livello sonoro libero	70 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	58 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale	4 bar
Diametro int. tubo per aria compressa	4 mm
Diametro int. tubo per vuoto	6 mm
Peso	84,90 g
Temp. ambiente	0 ... 60 °C
Campo di pressione (press. di esercizio)	29,0 ... 87,0
Pressione ottimale	58 psi
Capacità di aspirazione (max.)	1,50 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	0,66 cfm
Famigilia de prodotti	SBP-HV-HF

Accessori

SET SFE 13

Numero articolo.:10.02.01.01579

Larghezza B: 20 mm
Altezza H: 20 mm
Lunghezza L: 27 mm
Usa la costruzione: Schmalz Fixation Element
Dimensione: 13
Filettatura G1: G1/8"-AG
Filettatura G2: M8-AG

Eiettore base

SBP HF 2 06 13

Numero articolo.:10.02.01.01717

https://www.schmalz.com/10.02.01.01717

BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

Numero articolo.:10.08.03.00314

Larghezza B: 36 mm
Altezza H: 40 mm
Lunghezza L: 27 mm
Usa la costruzione: Schmalz Fixation Element
Dimensione: 13

SEV G1/8-IG G1/4-AG

Numero articolo.:10.02.01.01471

Diametro esterno D: 19 mm
Lunghezza L: 37 mm
Filettatura G1: G1/8"-IG
Filettatura G2: G1/4"-AG

SD 16.5x51.5 SHC 13

Numero articolo.:10.02.01.01498

Diametro esterno D: 16,5 mm
Lunghezza L: 51,5 mm
Usa la costruzione: Schmalz Holder Cap
Dimensione: 13

Pezzi di ricambio

Eiettore base

SBP HF 2 06 13

Numero articolo.:10.02.01.01717

https://www.schmalz.com/10.02.01.01717

SEP HF 2 06 13

Numero articolo.:10.02.01.01343

Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,6 mm
Diametro foro: 13 mm
Grado evacuazione: 70 %
Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione: 42,5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 18,7 l/min

SFE 13 AL

Numero articolo.:10.02.01.01419

Diametro foro: 13 mm
Larghezza B: 23 mm
Altezza H: 33 mm
Lunghezza L: 51,5 mm
Filettatura G1: G1/8"-IG
Filettatura G2: G1/4"-IG
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
Allacciamento: G1/4"-IG
Allacciamento: G1/8"-IG

SHC 2 13

Numero articolo.:10.02.01.01496

Numero dei punti: 2
Diametro foro: 13 mm
Diametro esterno D: 14,2 mm
Lunghezza L: 18 mm
Filettatura G1: M16x1-AG

Eiettore base

SBP HF 2 06 13

Numero articolo.:10.02.01.01717

https://www.schmalz.com/10.02.01.01717

Raccomandazioni sui prodotti

SBP HF 2 06 13 SD

Numero articolo.:10.02.01.01729

Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Diametro ugello: 0,6 mm
Dimensione: 13
Grado evacuazione: 70 %
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione: 42,5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 18,7 l/min
Funzione supplementare: Silenziatore