

Unità aria di scarico

ABL-SET SBPL/SCPL L

Numero articolo.:10.02.01.01940

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01940>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > ABL-SET SBPL/SCPL L

Unità aria di scarico




Dimensione: L

Lunghezza L: 71 mm

Larghezza B: 31 mm

Altezza H: 97 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	31 mm
B1	40,50 mm
d1	4,50 mm
G4	G1"-IG
H	97 mm
L	71 mm
X1	60 mm
Y1	20 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di pressione (press. di esercizio)	bar
Temp. ambiente	°C
Peso	62 g

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Unità aria di scarico

ABL-SET SBPL/SCPL L

Numero articolo.:10.02.01.01940

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01940>



ST G1/2-AG 19 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00163

Filettatura G1: G1/2"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 19 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 10 mm

Diametro nominale dn: 14,3 mm



ST G1-AG 32 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00168

Filettatura G1: G1"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 32 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 10,5 mm

Diametro nominale dn: 26 mm



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00007

Diametro esterno D: 26 mm

Diametro interno d: 19 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 85 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,90 ... 5,00 bar

Temp. ambiente: -15 ... 65 °C

Unità aria di scarico

ABL-SET SBPL/SCPL L

Numero articolo.:10.02.01.01940

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01940>



VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00008

Diametro esterno D: 41 mm

Diametro interno d: 32 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 110 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,85 ... 4,00 bar

Temp. ambiente: -15 ... 65 °C



SSB 20-32 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00003

Campo di tenuta: 20,0 ... 32,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



SSB 32-50 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00004

Campo di tenuta: 32,0 ... 50,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato