

Eiettore base

SEG 30 HS

Numero articolo.:10.02.01.00258

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00258>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SEG > SEG 30 HS

Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale




Diametro ugello: 3 mm

Forma: Per alto vuoto

Capacità di aspirazione: 240 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 392 l/min

Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|-----------|----------|
| B | 42 mm |
| D | 32 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| G2 | G1/2"-IG |
| G3 | G3/4"-IG |
| H | 50 mm |
| L | 127 mm |
| SW1 | 22 mm |

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|--------------------------------|-------------------------|
| Diametro ugello | 3 mm |
| Grado evacuazione | 85 % |
| Capacità di aspirazione | 240 l/min |
| Capacità di aspirazione | 14,40 m ³ /h |
| Capacità di aspirazione (max.) | 8,48 cfm |
| Consumo d'aria (aspir.) | 392 l/min |
| Consumo d'aria (aspir.) | 23,50 m ³ /h |
| Consumo d'aria (aspir.) | 13,84 cfm |

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SEG 30 HS

Numero articolo.:10.02.01.00258

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00258>

| | |
|--|-----------------|
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 43,5 ... 87,0 |
| Pressione ottimale | 5 bar |
| Pressione ottimale | 72,50 psi |
| Diametro int. tubo per aria compressa | 6 mm |
| Diametro int. tubo per vuoto | 12 mm |
| Temp. ambiente | -10 ... 80 °C |
| Peso | 352 g |
| Famiglia de prodotti | SEG |

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

Accessori



VFT G3/8-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00122

Allacciamento: G3/8"-IG

Forma: Inserto per filtro lungo

Portata nominale: 245 l/min

Portata nominale: 14,7 m³/h

Finezza filtro: 80 µm