

## Mini eiettore compatto

SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAP

Numero articolo.:10.02.02.05739

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05739>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti  
SCPMb / SCPMc / SCPMi > SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAP

### Mini Compact Ejector with air-saving function and display with



Misura ugello: 0,3 mm

Allacciamento: Tubo fless. D4(1)-D4(2)

Capacità di aspirazione: 2,2 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 3,5 l/min

Livello sonoro libero: 51 dB(A)

Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar

Max.vuoto: 870 mbar


Allacciamento elettrico: Connettore M8, 6 poli

Modello: Interruttore PNP

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente

Tipo di protezione IP: IP 40

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| B         | 12 mm    |
| B1        | 12,50 mm |
| D         | 9 mm     |
| d1        | 4,20 mm  |
| d2        | 4,20 mm  |
| d4        | 4,30 mm  |
| G3        | M8x1-AG  |
| H         | 65,30 mm |
| H1        | 73,90 mm |
| H2        | 24,95 mm |
| H3        | 7,50 mm  |
| H4        | 30 mm    |
| H5        | 7,50 mm  |
| H6        | 17,50 mm |
| L         | 76,50 mm |
| L1        | 95,30 mm |
| L2        | 11,40 mm |
| L3        | 20,50 mm |
| X1        | 36 mm    |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Mini eiettore compatto

SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAP

Numero articolo.:10.02.02.05739

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05739>

### Dati tecnici

| Attributo                                | Valore           |
|------------------------------------------|------------------|
| Misura ugello                            | 0,30 mm          |
| Modello                                  | Interruttore PNP |
| Valvola di controllo                     | NC               |
| Allacciamento elettrico                  | M8-6             |
| Grado evacuazione                        | 87 %             |
| Capacità di aspirazione                  | 2,20 l/min       |
| Consumo d'aria (aspir.)                  | 3,50 l/min       |
| Consumo d'aria scar. max.                | 10 l/min         |
| Max.vuoto                                | 870 mbar         |
| Pressione ottimale                       | 4 bar            |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 ... 6,0 bar  |
| Diametro int. tubo per aria compressa    | 2 mm             |
| Diametro int. tubo per vuoto             | 2 mm             |
| Temp. ambiente                           | 0 ... 50 °C      |
| Peso                                     | 84 g             |
| Famiglia de prodotti                     | SCPMc            |

### Accessori



#### ASK WB-M8-6 2000 K-6P

Numero articolo.:21.04.05.00488

Lunghezza del cavo: 2.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Mini eiettore compatto

SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAP

Numero articolo.:10.02.02.05739

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05739>



### ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5

Numero articolo.:21.04.05.00489

Lunghezza del cavo: 2.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo



### ASK B-M8-6 5000 K-6P

Numero articolo.:21.04.05.00255

Allacciamento elettrico: Bussola M8, 6 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo



### ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4

Numero articolo.:10.02.02.05602

Allacciamento elettrico: Bussola M8, 6 pol

Lunghezza L: 1.000 mm

## Mini eiettore compatto

SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAP

Numero articolo.:10.02.02.05739

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05739>



### SD 10.5x31.7 SCPM

Numero articolo.:10.02.02.05807

Diametro esterno D: 10,5 mm

Lunghezza L: 31,7 mm

Usa la costruzione: SCPM



### ABL-SET SCPMi/c/b

Numero articolo.:10.02.02.06080

Usa la costruzione: SCPMi/c/b



### SET SCPM MOUNT1

Numero articolo.:10.02.02.05805

Filettatura G1: M4-AG

Lunghezza L: 50 mm

Usa la costruzione: SCPM

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Mini eiettore compatto

SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAP

Numero articolo.:10.02.02.05739

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05739>



### BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM

Numero articolo.:10.02.02.05824

Lunghezza L: 36,1 mm

Usa la costruzione: SCPM



### STV-GE M5-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00468

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Diametro esterno D: 7,9 mm

Lunghezza L: 15 mm



### STV-GE M7-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00469

Filettatura G1: M7-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Diametro esterno D: 9,9 mm

Lunghezza L: 18,5 mm

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Mini eiettore compatto

SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAP

Numero articolo.:10.02.02.05739

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05739>



### ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b

Numero articolo.:10.02.02.05778

Diametro esterno D: 10,8 mm

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L: 6 mm

Usa la costruzione: SCPMi/c/b



### ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b

Numero articolo.:10.02.02.05522

Diametro esterno D: 10,8 mm

Filettatura G1: M7-IG

Lunghezza L: 7,9 mm

Usa la costruzione: SCPMi/c/b

## Pezzi di ricambio



### SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b

Numero articolo.:10.02.02.05403

Usa la costruzione: Eiettore compatto mini SCPMi/c/b

Diametro esterno D: 6,4 mm

Lunghezza L: 21,8 mm

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)