

Eiettore compatto

SCPSb 15 S02 NO

Numero articolo.:10.02.02.04133

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04133>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti SCPSb > SCPSb 15 S02 NO

Eiettore compatto con funzionalità di valvola integrata in un design sottile



Misura ugello: 15

Allacciamento: Tubo fless. D6(1)-D8(2)


Capacità di aspirazione: 65,5 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 98,5 l/min

Max.vuoto: -850 mbar

Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	18 mm
B1	18,60 mm
d	4,40 mm
d1	6 mm
d2	8 mm
d3	2,60 mm
H	77,50 mm
H1	97 mm
H2	40,80 mm
H3	47,50 mm
H4	16,50 mm
H5	5,50 mm
L	86,20 mm
L1	102,50 mm
L2	81,40 mm
L3	22 mm
L4	29,50 mm
X1	36,90 mm
Y1	12 mm
Y2	12 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore compatto

SCPSb 15 S02 NO

Numero articolo.:10.02.02.04133

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04133>

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura ugello	15
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	65,50 l/min
Capacità di aspirazione	4,03 m³/h
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale	4,50 bar
Tipo di protezione IP	IP 40 (con connettore)
Peso	0,17 kg
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Famiglia de prodotti	SCPSb

Accessori



ABL-SET SCPS Einstufig

Numero articolo.:10.02.02.04216


Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPS/SCPSi

Dimensione: Einstufig

Lunghezza L: 14 mm

Larghezza B: 18 mm

Peso: 16,2 g



ASK B-MIC10 3000 K-2P

Numero articolo.:21.04.06.00086

Materiale tubo: PUR cavo

Allacciamento elettrico: Connett. 10mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettores compatto

SCPSb 15 S02 NO

Numero articolo.:10.02.02.04133

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04133>



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

Numero articolo.:10.02.02.04149

Lunghezza L: 75 mm

Larghezza B: 18 mm

Altezza H: 9 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPS/SCPSi



SET SCPS

Numero articolo.:10.02.02.04343

Lunghezza L: 113 mm

Larghezza B: 70 mm

Altezza H: 73 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPS/SCPSi



UMR-SET SCPSb

Numero articolo.:10.02.02.04848

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPSb

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore compatto

SCPSb 15 S02 NO

Numero articolo.:10.02.02.04133

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04133>



VFI CN6/4 50

Numero articolo.:10.07.01.00241

Allacciamento: Tubo fless. 6/4 con dado

Finezza filtro: 50 µm



VFI CN8/6 50

Numero articolo.:10.07.01.00245

Allacciamento: Tubo fless. 8/6 con dado

Finezza filtro: 50 µm



VFI 6/4 50

Numero articolo.:10.07.01.00328

Allacciamento: Tubo fless. 6/4

Finezza filtro: 50 µm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore compatto

SCPSb 15 S02 NO

Numero articolo.:10.02.02.04133

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04133>



VFT G1/4-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00119

Allacciamento: G1/4"-IG

Forma: Breve elemento filtrante

Portata nominale: 110 l/min

Portata nominale: 6,6 m³/h

Finezza filtro: 80 µm