

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NO H M12-5

Numero articolo.:10.02.02.05288

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05288>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti
SXMPi Class B > SXMPi 25 NO H M12-5

Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale



Diametro ugello: 2,5 mm

Allacciamento elettrico: Connettore M12, 5 pol

Capacità di aspirazione: 185 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min

Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 6,0 bar

Max.vuoto: -850 mbar


Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Tipo di protezione IP: IP 65

Livello sonoro libero: 67 dB(A)

Comunicazione: IO-Link (Class B)

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	39 mm
B2	6,80 mm
d	5,50 mm
G1	G3/8"-IG
G2	M12x1-AG
G3	M5-IG
H	108 mm
H1	160 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
H4	26 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
L4	35,50 mm
X1	89 mm
X2	42 mm
Y1	10 mm
Y2	24 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NO H M12-5

Numero articolo.:10.02.02.05288

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05288>



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	2,50 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	185 l/min
Capacità di aspirazione	11,10 m³/h
Capacità di aspirazione (max.)	6,53 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	290 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	10,24 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	17,40 m³/h
Livello sonoro libero	67 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Consumo d'aria scar. max.	320 l/min
Consumo d'aria scar. max.	11,30 cfm
Consumo d'aria scar. max.	19,20 m³/h
Diametro int. tubo per aria compressa	8 mm
Diametro int. tubo per vuoto	9 mm
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Peso	0,91 kg
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Famiglia de prodotti	SXMPi

Accessori



ASK B-M12-5 5000 S-M12-5

Numero articolo.:21.04.05.00266

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NO H M12-5

Numero articolo.:10.02.02.05288

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05288>



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Numero articolo.:21.04.05.00211

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 2.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Numero articolo.:21.04.05.00080

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo