

## Schmalz X-Pump

SXPi 25 IMP H 2xM12-5

Numero articolo.:10.02.02.03794

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03794>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link > SXPi 25 IMP H 2xM12-5

### Eietttore compatto con Condition Monitoring et funzione digitale



Diametro ugello: 2,5 mm

Valvola di controllo: Doppia valvola pilota

Allacciamento elettrico: 2xConnect M12, 5+5 pol

Comunicazione: IO-Link (Class A)

Capacità di aspirazione: 185 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min


Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 6,0 bar

Max.vuoto: 850 mbar

Livello sonoro libero: 67 dB(A)

Tipo di protezione IP: IP 65

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| B         | 39 mm    |
| B2        | 6,80 mm  |
| d         | 5,50 mm  |
| G1        | G3/8"-IG |
| G2        | M12x1-AG |
| G3        | M5-IG    |
| H         | 108 mm   |
| H1        | 134 mm   |
| H2        | 54 mm    |
| H3        | 6 mm     |
| L         | 210 mm   |
| L2        | 5 mm     |
| L3        | 97 mm    |
| L4        | 35,50 mm |
| X1        | 89 mm    |
| X2        | 42 mm    |
| Y1        | 10 mm    |
| Y2        | 24 mm    |

### Dati tecnici

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Schmalz X-Pump

SXPi 25 IMP H 2xM12-5

Numero articolo.:10.02.02.03794

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03794>

| Attributo                                | Valore                |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Diametro ugello                          | 2,50 mm               |
| Grado evacuazione                        | 85 %                  |
| Capacità di aspirazione                  | 185 l/min             |
| Capacità di aspirazione                  | 11,10 m³/h            |
| Capacità di aspirazione (max.)           | 6,53 cfm              |
| Consumo d'aria (aspir.)                  | 290 l/min             |
| Consumo d'aria (aspir.)                  | 17,40 m³/h            |
| Consumo d'aria (aspir.)                  | 10,24 cfm             |
| Livello sonoro libero                    | 67 dB(A)              |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 43,5 ... 87,0         |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar       |
| Consumo d'aria scar. max.                | 200 l/min             |
| Consumo d'aria scar. max.                | 7,06 cfm              |
| Consumo d'aria scar. max.                | 12 m³/h               |
| Diametro int. tubo per aria compressa    | 8 mm                  |
| Diametro int. tubo per vuoto             | 9 mm                  |
| Valvola di controllo                     | Doppia valvola pilota |
| Peso                                     | 0,77 kg               |
| Temp. ambiente                           | 0 ... 50 °C           |
| Famiglia de prodotti                     | SXPi                  |

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

### Accessori



#### ASK B-M12-5 5000 K-5P

Numero articolo.:21.04.05.00080

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Schmalz X-Pump

SXPi 25 IMP H 2xM12-5

Numero articolo.:10.02.02.03794

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03794>

## Pezzi di ricambio



## SD 96x54x40 SXPi/SXMPi

Numero articolo.:10.02.02.02124

Lunghezza L: 96 mm

Larghezza B: 54 mm

Altezza H: 40 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SXPi/SXMPI



**VST SXPi-25-30-SD**

Numero articolo.:10.02.02.04283

Usa la costruzione: Schmalz X-Pump SXPi

Dimensione: 25-30-SD

contiene: Setaccio / silenziatore / RSV