

Module di eiettore

SEP HV 2 04 7

Numero articolo.:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Moduli di eiettore > Moduli di eiettore ecoPump SEP > SEP HV 2 04 7

Set per il vuoto eiettore in linea



Forma: High Vacuum

Numero dei punti: 2

Misura ugello: 0,4 mm

Diametro foro: 7 mm

Grado evacuazione: 79 %


Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 13,2 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 6,5 l/min

Dati di costruzione



Attributo

Valore

D1 4,40 mm

D2 6,80 mm

L1 3,50 mm

L2 20,10 mm

L3 33 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,80 g
Temp. ambiente	0 ... 60 °C
Diametro int. tubo per aria compressa	2 mm
Diametro int. tubo per vuoto	4 mm
Campo di pressione (press. di esercizio)	2,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	29,0 ... 87,0
Pressione ottimale	4 bar
Pressione ottimale	58 psi

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Module di eiettore

SEP HV 2 04 7

Numero articolo.:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>

Livello sonoro libero	65 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	57 dB(A)
Capacità di aspirazione	0,81 m³/h
Capacità di aspirazione	13,20 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	0,47 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	0,40 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	6,50 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	0,23 cfm
Grado evacuazione	79 %
Numero dei punti	2
Misura ugello	0,40 mm
Diametro foro	7 mm
Forma	High Vacuum
Famiglia de prodotti	SEP

Accessori



SHC 2 7

Numero articolo.:10.02.01.01510

Numero dei punti: 2

Diametro foro: 7 mm

Diametro esterno D: 6 mm

Lunghezza L: 6 mm

Filettatura G1: M8x0.5-AG

Module di eiettore

SEP HV 2 04 7

Numero articolo.:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>



SFE 7 AL

Numero articolo.:10.02.01.01464

Diametro foro: 7 mm

Larghezza B: 19 mm

Altezza H: 22 mm

Lunghezza L: 37 mm

Filettatura G1: G1/8"-IG

Filettatura G2: G1/8"-IG

Attacco aria compressa: G1/8"-IG

Allacciamento: G1/8"-IG

Allacciamento: G1/8"-IG



SFE 7 POM

Numero articolo.:10.02.01.01808

Diametro foro: 7 mm

Larghezza B: 19 mm

Altezza H: 25 mm

Lunghezza L: 36,5 mm

Filettatura G1: M8x0.5-IG

Filettatura G2: G1/8"-IG

Attacco aria compressa: M8x0.5-IG

Allacciamento: G1/8"-IG



BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

Numero articolo.:10.08.03.00313

Larghezza B: 30 mm

Altezza H: 40 mm

Lunghezza L: 25,5 mm

Usa la costruzione: Schmalz Fixation Element

Dimensione: 7

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Module di eiettore

SEP HV 2 04 7

Numero articolo.:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>



ERS SEP-07 6xRUE-KLAP

Numero articolo.:10.02.01.01448

Usa la costruzione: Module di eiettore

Dimensione: 07

contiene: 6x lembo