

Pompa a vuoto

EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

Numero articolo.:10.03.01.00216

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00216>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe a vuoto a secco
EVE-TR > EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo



Tipo corrente: Corrente trifase
tensione a 50Hz: 190-242V/342-440V AC3
tensione a 60Hz: 190-265V/342-500V AC3
Capacità di aspirazione (50 Hz): 25 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz): 30 m ³ /h
Livello sonoro 50 Hz: 62 dB(A)
Vuoto (50Hz): -900 mbar
Vuoto (60Hz): -900 mbar
Potenza nomin. 50 Hz: 0,75 kW
Potenza nomin. 60 Hz: 0,9 kW
Peso: 26,5 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	260 mm
B2	40 mm
d	7 mm
G2	G3/4"-IG
G3	G3/4"-IG
H	290 mm
H1	380 mm
H2	70 mm
L	505 mm
L2	96 mm
X1	220 mm
Y1	190 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30 m ³ /h
tensione a 50Hz	190-242V/342-440V AC3
tensione a 60Hz	

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

Numero articolo.:10.03.01.00216

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00216>

Potenza nomin. 50 Hz	0,75 kW
Potenza nomin. 60 Hz	0,90 kW
Livello sonoro 50 Hz	62 dB(A)
Peso	26,50 kg
Tipo di protezione IP	IP 54
Tipo corrente	AC3
Famiglia de prodotti	EVE-TR-X

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Pezzi di ricambio



VST EVE-TR-X-25

Numero articolo.:10.03.01.00225

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR-X

Dimensione: 25

contiene: Scivolo per spazzole / filtro



FILT-EINS EVE-TR-X-25/40

Numero articolo.:10.03.01.00230

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR-X

Dimensione: 25/40