

Soffiante per vuoto

SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 ER

Numero articolo.:10.04.01.00142

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00142>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Soffianti per vuoto > Soffianti per vuoto SB con sist. inversione elettropneu. > SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 ER

Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata



Capacità di aspirazione (60 Hz): 110 m³/h

Vuoto (60Hz): 350 mbar

Potenza nomin. 60 Hz: 1,8 kW

Versione design: IE3:US/CAN


tensione a 60Hz: YY230/Y460V ±10%

Permesso: UL/CSA

con: Inversione elettronico pneumatico

Peso: 64 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	306 mm
B1	480 mm
d	13 mm
G1	G2"-AG
H	407 mm
H2	134 mm
L	776 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Max.vuoto	350 mbar
Tipo di protezione IP	IP 55
Peso	64 kg
tensione a 60Hz	
Permesso	UL/CSA
Famiglia de prodotti	SB-ER

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Soffiante per vuoto

SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 ER

Numero articolo.:10.04.01.00142

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00142>

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de