# Soffiante per vuoto

SB 130 125 0.75 IE3-TYP1

Numero articolo.:10.04.01.00066

https://www.schmalz.com/10.04.01.00066



## Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata

- Capacità di aspirazione (50 Hz): 130 m³/h
- Capacità di aspirazione (60 Hz): 160 m³/h
- Vuoto (50Hz): 125 mbar
- Vuoto (60Hz): 115 mbar
- Potenza nomin. 50 Hz: 0,75 kW
- Potenza nomin. 60 Hz: 0,9 kW
- tensione a 50Hz: D230V/Y400V ±10%
- tensione a 60Hz: D265V/Y460V ±10%
- Versione design: IE3:EU/CN/IND
- Permesso: IE3
- Peso: 21,7 kg

## Dati di costruzione




| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 264 mm |
| B1 | 295 mm |
| d | 10,20 mm |
| D2 | 40 mm |
| G1 | G1-1/2"-IG |
| H | 309 mm |
| L | 387 mm |
| X1 | 240 mm |
| Y1 | 240 mm |

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 130 m³/h |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 2.166,60 l/min |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 160 m³/h |
| Vuoto (50Hz) | 125 mbar |
| Vuoto (60Hz) | 115 mbar |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |

Contattare Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

# Soffiante per vuoto

SB 130 125 0.75 IE3-TYP1

Numero articolo.:10.04.01.00066

https://www.schmalz.com/10.04.01.00066

| | |
|---|---|
| Potenza nomin. 50 Hz | 0,75 kW |
| Potenza nomin. 60 Hz | 0,90 kW |
| tensione a 50Hz | D230V/Y400V ±10% |
| tensione a 60Hz | |
| Livello sonoro 50 Hz | 56,80 dB(A) |
| Livello di pressione sonora a 60 Hz | 61,70 dB(A) |
| Peso | 21,70 kg |
| Versione design | IE3-TYP1 |
| Versione design | IE3:EU/CN/IND |
| Famigilia de prodotti | SB |

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

## Accessori

**STF 40 P 4.5 SSD**

Numero articolo.:10.07.01.00398

| |
|---|
| Allacciamento: Ø40mm |
| Forma: Scatola piclon |
| Portata nominale: 270 m³/h |
| Finezza filtro: 3 µm |
| Attrezzatura supplementare: Fascetta SSD |