

Soffiante per vuoto

SB 390 315 4 IE3-TYP1

Numero articolo.:10.04.01.00075

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00075>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Soffianti per vuoto > Soffianti per vuoto SB > SB 390 315 4 IE3-TYP1

Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata



Capacità di aspirazione (50 Hz): 390 m³/h

Capacità di aspirazione (60 Hz): 470 m³/h

Vuoto (50Hz): 315 mbar

Vuoto (60Hz): 290 mbar

Potenza nomin. 50 Hz: 4 kW

Potenza nomin. 60 Hz: 4,8 kW

tensione a 50Hz: D230V/Y400V ±10%

tensione a 60Hz: D265V/Y460V ±10%


Versione design: IE3:EU/CN/IND

Permesso: UL/CSA

Permesso: UL/CSA

Peso: 53 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	390 mm
B1	452 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2"-IG
H	454 mm
L	501 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	390 m³/h
Capacità di aspirazione (50 Hz)	6.499,90 l/min
Capacità di aspirazione (60 Hz)	470 m³/h
Vuoto (50Hz)	315 mbar
Vuoto (60Hz)	290 mbar
Tipo di protezione IP	IP 55

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soffiante per vuoto

SB 390 315 4 IE3-TYP1

Numero articolo.:10.04.01.00075

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00075>

Potenza nomin. 50 Hz	4 kW
Potenza nomin. 60 Hz	4,80 kW
tensione a 50Hz	D230V/Y400V ±10%
tensione a 60Hz	
Livello sonoro 50 Hz	72,50 dB(A)
Livello di pressione sonora a 60 Hz	74,40 dB(A)
Peso	53 kg
Versione design	IE3-TYP1
Permesso	UL/CSA
Versione design	IE3:EU/CN/IND
Famiglia de prodotti	SB

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Accessori



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Numero articolo.:10.04.04.00236

Usa la costruzione: Soffiante SB

Tensione DC: 230V - AC

Materiale: Acciaio / ABS

Filettatura G1: G2"-AG

Lunghezza L: 661 mm

Larghezza B: 586 mm

Altezza H: 625 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Numero articolo.:10.04.04.00321

Usa la costruzione: Soffiante SB

Tensione DC: 24V - DC

Materiale: Acciaio / ABS

Filettatura G1: G2"-AG

Lunghezza L: 661 mm

Larghezza B: 586 mm

Altezza H: 625 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soffiante per vuoto

SB 390 315 4 IE3-TYP1

Numero articolo.:10.04.01.00075

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00075>



STF 60 P 8.0

Numero articolo.:10.07.01.00384

Allacciamento: Ø60mm

Forma: Scatola piclon

Portata nominale: 480 m³/h



FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

Numero articolo.:10.07.01.00079

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 159,2 mm

Lunghezza L: 376 mm

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: Picl-8

Tipo: 480m³/h



SD SB FITTING SD

Numero articolo.:10.04.04.00363

Usa la costruzione: Soffiante SB

u: Silenziatore

Soffiante per vuoto

SB 390 315 4 IE3-TYP1

Numero articolo.:10.04.01.00075

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00075>



SD G2-AG 115x380 SB

Numero articolo.:10.04.04.00374

Usa la costruzione: Soffiante SB

Filettatura G1: G2"-AG

Diametro esterno D: 115 mm

Lunghezza L: 380 mm