

Soffiante per vuoto

SB 510 200 4 IE3-TYP3

Numero articolo.:10.04.01.00079

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00079>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Soffianti per vuoto > Soffianti per vuoto SB > SB 510 200 4 IE3-TYP3

Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata



Capacità di aspirazione (50 Hz): 510 m³/h

Capacità di aspirazione (60 Hz): 610 m³/h

Vuoto (50Hz): 200 mbar

Vuoto (60Hz): 175 mbar

Potenza nomin. 50 Hz: 4 kW

Potenza nomin. 60 Hz: 4,8 kW

tensione a 50Hz: D200V/Y350V ±10 %


tensione a 60Hz: D220V/Y380-400V ±10%

Versione design: IE3:JPN/KOR/BRA

Permesso: IE3

Peso: 61,5 kg

Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|-----------|--------|
| B | 474 mm |
| B1 | 496 mm |
| d | 12 mm |
| D2 | 76 mm |
| G1 | G2"-IG |
| H | 523 mm |
| L | 496 mm |
| X1 | 310 mm |
| Y1 | 310 mm |

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|-----------------------|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 510 m ³ /h |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 8.499,90 l/min |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 610 m ³ /h |
| Vuoto (50Hz) | 200 mbar |
| Vuoto (60Hz) | 175 mbar |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soffiante per vuoto

SB 510 200 4 IE3-TYP3

Numero articolo.:10.04.01.00079

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00079>

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Potenza nomin. 50 Hz | 4 kW |
| Potenza nomin. 60 Hz | 4,80 kW |
| tensione a 50Hz | D200V/Y350V ±10 % |
| tensione a 60Hz | |
| Livello sonoro 50 Hz | 75,50 dB(A) |
| Livello di pressione sonora a 60 Hz | 76,70 dB(A) |
| Peso | 61,50 kg |
| Versione design | IE3-TYP3 |
| Versione design | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Famiglia de prodotti | SB |

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Accessori



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Numero articolo.:10.04.04.00237

Usa la costruzione: Soffiante SB

Tensione DC: 230V - AC

Materiale: Acciaio / ABS

Filettatura G1: G2"-AG

Lunghezza L: 661 mm

Larghezza B: 586 mm

Altezza H: 648 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Numero articolo.:10.04.04.00322

Usa la costruzione: Soffiante SB

Tensione DC: 24V - DC

Materiale: Acciaio / ABS

Filettatura G1: G2"-AG

Lunghezza L: 661 mm

Larghezza B: 586 mm

Altezza H: 648 mm

Soffiante per vuoto

SB 510 200 4 IE3-TYP3

Numero articolo.:10.04.01.00079

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00079>



STF 75 P 12.0 SSD

Numero articolo.:10.07.01.00399

Allacciamento: Ø75mm

Forma: Scatola piclon

Portata nominale: 720 m³/h

Finezza filtro: 3 µm

Attrezzatura supplementare: Fascetta SSD



FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12

Numero articolo.:10.07.01.00361

Diametro esterno D: 194 mm

Lunghezza L: 401 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: Picl-12

Tipo: 720m³/h



SD SB FITTING SD

Numero articolo.:10.04.04.00363

Usa la costruzione: Soffiante SB

u: Silenziatore

Soffiante per vuoto

SB 510 200 4 IE3-TYP3

Numero articolo.:10.04.01.00079

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00079>



SD G2-AG 115x380 SB

Numero articolo.:10.04.04.00374

Usa la costruzione: Soffiante SB

Filettatura G1: G2"-AG

Diametro esterno D: 115 mm

Lunghezza L: 380 mm

Pezzi di ricambio



UMR-SET SB Ø76/60

Numero articolo.:10.04.01.00138