

## Soffiante per vuoto

SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

Numero articolo.:10.04.01.00088

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00088>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Soffianti per vuoto > Soffianti per vuoto SB > SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

### Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata



Capacità di aspirazione (50 Hz): 90 m<sup>3</sup>/h

Capacità di aspirazione (60 Hz): 110 m<sup>3</sup>/h

Vuoto (50Hz): 330 mbar

Vuoto (60Hz): 350 mbar

Potenza nomin. 50 Hz: 1,5 kW

Potenza nomin. 60 Hz: 1,8 kW

tensione a 50Hz: D200V/Y350V ±10 %


tensione a 60Hz: D220V/Y380-400V ±10%

Versione design: IE3:JPN/KOR/BRA

Permesso: IE3

Peso: 28,5 kg

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	306 mm
B1	317 mm
d	10,20 mm
D2	60 mm
G1	G1-1/2"-IG
H	357 mm
L	431 mm
X1	240 mm
Y1	240 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	90 m <sup>3</sup> /h
Capacità di aspirazione (50 Hz)	1.499,90 l/min
Capacità di aspirazione (60 Hz)	110 m <sup>3</sup> /h
Vuoto (50Hz)	330 mbar
Vuoto (60Hz)	350 mbar
Tipo di protezione IP	IP 55

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Soffiante per vuoto

SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

Numero articolo.:10.04.01.00088

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00088>

Potenza nomin. 50 Hz	1,50 kW
Potenza nomin. 60 Hz	1,80 kW
tensione a 50Hz	D200V/Y350V ±10 %
tensione a 60Hz	
Livello sonoro 50 Hz	63,70 dB(A)
Livello di pressione sonora a 60 Hz	68,40 dB(A)
Peso	28,50 kg
Versione design	IE3-TYP3
Versione design	IE3:JPN/KOR/BRA
Famiglia de prodotti	SB

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

### Accessori



#### SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Numero articolo.:10.04.04.00234

Usa la costruzione: Soffiante SB

Tensione DC: 230V - AC

Materiale: Acciaio / ABS

Filettatura G1: G2"-AG

Lunghezza L: 661 mm

Larghezza B: 586 mm

Altezza H: 563 mm



#### SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Numero articolo.:10.04.04.00319

Usa la costruzione: Soffiante SB

Tensione DC: 24V - DC

Materiale: Acciaio / ABS

Filettatura G1: G2"-AG

Lunghezza L: 661 mm

Larghezza B: 586 mm

Altezza H: 563 mm

## Soffiante per vuoto

SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

Numero articolo.:10.04.01.00088

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00088>



### STF 60 P 4.5 SSD

Numero articolo.:10.07.01.00259

Allacciamento: Ø60mm

Forma: Scatola piclon

Portata nominale: 270 m<sup>3</sup>/h

Finezza filtro: 3 µm

Attrezzatura supplementare: Fascetta SSD