# Vacuostato/pressostato

VSi P10 M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00571

https://www.schmalz.com/10.06.02.00571



## Vacuostato e pressostato universale con funzione IO-Link

- Campo di misurazione: 0,0 ... 10,0 bar
- Allacciamento elettrico: Connectore M12, 4 pol
- Indicazione: LED
- Tipo di protezione IP: IP 65

## Dati di costruzione




| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 19,60 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| G2 | M5-IG |
| G3 | M12x1-AG |
| L | 38 mm |
| L1 | 56 mm |
| LG1 | 8 mm |

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Mezzo misurazione | Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione |
| Campo di misurazione | 0,0 ... 10,0 bar |
| Sicurezza sovrappressione | 15 bar |
| Campo di misurazione | 0,0 ... 145,0 psi psi |
| Sicurezza sovrappressione | 217,55 psi |
| Precisione di ripetizione | ± 3% campo misurazione |
| Isteresi | Impostabile |
| Ingressi e uscite | 2 digitale |

# Vacuostato/pressostato

VSi P10 M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00571

https://www.schmalz.com/10.06.02.00571

| | |
|---|---|
| Capacità di commutazione  max. | 100 mA |
| Indicazione | LED |
| Allacciamento elettrico | Connectore M12, 4 pol |
| Allacciamento | G1/8"-AG + M5-IG |
| Tensione | 10-30V DC |
| Corrente assorbita | 35 mA |
| Tipo di protezione IP | IP 65 |
| Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
| Peso | 12 g |
| Famigilia de prodotti | VSI |

## Accessori

**ASK B-M12-4 5000 K-4P**

Numero articolo.:21.04.05.00263

| |
|---|
| Allacciamento elettrico: Bussola M12, 4 pol |
| Materiale tubo: PUR cavo |
| Lunghezza del cavo: 5.000 mm |



**BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS**

Numero articolo.:10.06.02.00061

| |
|---|
| Lunghezza L: 60,5 mm |
| Larghezza B: 21 mm |
| Altezza H: 22 mm |
| Spessore della parete s: 1,5 mm |
| Usa la costruzione: Vacuostato |

# Vacuostato/pressostato

VSi P10 M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00571

https://www.schmalz.com/10.06.02.00571

**ASK WB-M12-5 5000 K-4P**

Numero articolo.:21.04.05.00557

| |
|---|
| Allacciamento elettrico: Angolo buss M12, 5pol |
| Materiale tubo: PUR cavo |
| Lunghezza del cavo: 5.000 mm |

**STVI-GE G1/8-IG 4**

Numero articolo.:10.08.02.00149

| |
|---|
| Filettatura G1: G1/8"-IG |
| Diametro est tubo fless: 4 mm |
| Materiale: Ottone |
| Temp. ambiente: -20 ... 80 °C |
| Diametro esterno D: 8,5 mm |
| Lunghezza L: 23,5 mm |

**STVI-GE G1/8-IG 6**

Numero articolo.:10.08.02.00150

| |
|---|
| Filettatura G1: G1/8"-IG |
| Diametro est tubo fless: 6 mm |
| Materiale: Ottone |
| Temp. ambiente: -20 ... 80 °C |
| Diametro esterno D: 11,5 mm |
| Lunghezza L: 26,5 mm |

# Vacuostato/pressostato

VSi P10 M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00571

https://www.schmalz.com/10.06.02.00571

**STVI-GE G1/8-IG 8**

Numero articolo.:10.08.02.00151

| |
|---|
| Filettatura G1: G1/8"-IG |
| Diametro est tubo fless: 8 mm |
| Materiale: Ottone |
| Temp. ambiente: -20 ... 80 °C |
| Diametro esterno D: 14,5 mm |
| Lunghezza L: 29,5 mm |

**HTR-VSi Clip**

Numero articolo.:10.06.02.00718

| |
|---|
| Larghezza B: 12 mm |
| Altezza H: 25,3 mm |
| Lunghezza L: 20 mm |
| Usa la costruzione: Vacuostato / pressostato |

**BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M12**

Numero articolo.:10.06.02.00665

| |
|---|
| Larghezza B: 21 mm |
| Altezza H: 22 mm |
| Lunghezza L: 39 mm |
| Spessore della parete s: 1,5 mm |
| Usa la costruzione: Vacuostato / pressostato |