

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Numero articolo.:10.01.01.12182

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12182>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAOG-S > SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate



Dimensioni (LxB): 95x40


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: RA

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	46 mm
Bs	40,60 mm
dn	4 mm
H	24,50 mm
L4	31,80 mm
Lmax(S)	101 mm
Ls	95,60 mm
Z (Corsa)	6 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	165 N
Forza laterale	192 N
Forza laterale (superf. oliate)	110 N
Volume	18 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	35 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensioni (LxB)	95 x 40
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Numero articolo.:10.01.01.12182

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12182>

Numero pieghe	0
Peso	51,40 g
Famiglia de prodotti	SAOG-S

Pezzi di ricambio



ADP-A G1/8-AG-RA ADAP

Numero articolo.:10.01.10.00210

Allacciamento: G1/8-AG

Usa la costruzione: Adattatori



O-RING 10x1.5 NBR-70

Numero articolo.:10.07.08.00129

Materiale: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 70 Shore A

Diametro interno d: 10 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Numero articolo.:10.01.01.12182

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12182>



O-RING 19x3.2 NBR-70

Numero articolo.:10.07.08.00123

Materiale: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 70 Shore A

Diametro interno d: 19 mm

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.12180

Dimensioni (LxB): 95x40

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/8-IG