

Pinza per dita

OFG HYG SI-70 31.5

Numero articolo.:10.01.51.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.51.00001>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Pinza per dita > Pinza per dita OFG > OFG HYG SI-70 31.5

Innovativa pinza a dito per uso alimentare diretto e applicazioni Pick&Place



Forma: Design igienico

Elemento di presa del materiale: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 70 Shore A


Materiale corpo base: Polyethylenterephthalat

Fissaggio: 31,5-4-M5

Tipo di protezione IP: IP 68

Tipo di tubo: Tubo flessibile D = 8 d = 6

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	26,40 mm
d	5,30 mm
d1	8 mm
D1	159 mm
D2	42 mm
D3	105 mm
Dmk	31,50 mm
Il dott	60,50 mm
H	96 mm
H1	165,50 mm
H2	4,10 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale corpo base	Polyethylenterephthalat
Elemento di presa del materiale	Silicone SI
Campo di pressione (press. di esercizio)	-0,8 ... 1,0 bar
Temp. ambiente	-30 ... 80 °C
Tipo di protezione IP	IP 68
Peso	500 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinza per dita

OFG HYG SI-70 31.5

Numero articolo.:10.01.51.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.51.00001>

Accessori



STEU 24V-DC OFG-B

Numero articolo.:10.01.51.00005

Tensione DC: 24V - DC

Usa la costruzione: Pinza di presa per dita base

Temp. ambiente: 0 ... 50 °C

Campo di pressione (press. di esercizio): 6,0 ... 8,0 bar

Tipo di tubo: Tubo flessibile D = 8 d = 6

Peso: 1.727 g



STEU 24V-DC OFG-C

Numero articolo.:10.01.51.00006

Tensione DC: 24V - DC

Usa la costruzione: Pinza di presa per dita controllata

Temp. ambiente: 0 ... 50 °C

Campo di pressione (press. di esercizio): 6,0 ... 8,0 bar

Tipo di tubo: Tubo flessibile D = 8 d = 6

Peso: 2.500 g



MONT OFG Tool-OFG-H VA-CO

Numero articolo.:10.01.51.00010

Usa la costruzione: Pinza di presa per dita

Dimensione: Tool-OFG-H

Temp. ambiente: °C

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Pinza per dita

OFG HYG SI-70 31.5

Numero articolo.:10.01.51.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.51.00001>



VSL 8-6 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00003

Diametro esterno D: 8 mm

Diametro interno d: 6 mm

Lunghezza (max): 500 m


Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 45 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -35 ... 60 °C

Pezzi di ricambio



VST OFG-HYG

Numero articolo.:10.01.51.00007

Usa la costruzione: Pinza di presa per dita design igienico