presa a vuoto ad area

FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P G60

Numero articolo.:10.01.38.00486

https://www.schmalz.com/10.01.38.00486

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP > Sistemi di presa ad area FMP > FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P G60

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso



- Lunghezza L: 838 mm
- Larghezza B: 130 mm
- Disposizione: 5R36
- Modello: Diritto
- Diametro esterno D: 60 mm
- Peso: 4,3 kg
- Famigilia de prodotti: FMP

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	130 mm
B3	21,60 mm
D	60 mm
H	82,70 mm
H1	128,20 mm
H2	33 mm
H3	7,70 mm
H4	5,50 mm
H5	46 mm
L	838 mm
L2	798 mm
L3	90 mm
Y1	90 mm
Tipo di valvola	SW

Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma

Dati tecnici

Attributo	Valore
Disposizione	5R36
N° celle di aspirazione	110
Potenza di aspirazione -250 mbar	280 N

presa a vuoto ad area

FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P G60

Numero articolo.:10.01.38.00486

https://www.schmalz.com/10.01.38.00486

Peso	4,30 kg
Elemento di tenuta	Ventose
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,25 bar	600 l/min
Famigilia de prodotti	FMP

Per aria compressa con pressione di ingresso di 5,5 bar A -0,25 bar e con la pinza completamente coperta da un pezzo tipico dell'applicazione (tavola di legno con superficie strutturata) Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il flusso di aspirazione specificato (al pezzo di collegamento a vuoto dell'FMP) a -0,25 bar ma max. 135 % del flusso di aspirazione specificato

Accessori

ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

Numero articolo.:26.07.03.00002

- Lunghezza L: 1.450 mm
- Larghezza B: 10 mm
- Altezza H: 7 mm
- Materiale: Plastica
- Campo di misurazione: bar
- Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.02.00069

- Diametro nominale: 50 mm
- Tensione DC: 24V - DC
- Funzione valvoa: Valvola di distribuzione 3/2
- Valvola di controllo: Aperto senza corrente
- Filetto di colleg: G2"-IG
- Campo di pressione (press. di esercizio): bar
- Portata nominale: 310 m^3/h
- Peso: 1,36 kg

presa a vuoto ad area

FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P G60

Numero articolo.:10.01.38.00486

https://www.schmalz.com/10.01.38.00486



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Numero articolo.:10.01.10.05701

Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 85 mm
Altezza H: 10 mm
Materiale: Acciaio
Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area

FLK G1/2-IG G1/2-AG

Numero articolo.:10.01.03.00175

Filettatura G1: G1/2"-IG
Filettatura G2: G1/2"-AG
Temp. ambiente: 0 ... 70 °C

FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05697

Corsa sospens. Z: 25 mm
Conception: Heavy Duty 1 asta a molla
Usa la costruzione: Profilo di montaggio

presa a vuoto ad area

FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P G60

Numero articolo.:10.01.38.00486

https://www.schmalz.com/10.01.38.00486

FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05695

Corsa sospens. Z: 25 mm
Conception: Heavy Duty 2 asta a molla
Usa la costruzione: Profilo di montaggio

FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05687

Corsa sospens. Z: 50 mm
Conception: Heavy Duty 1 asta a molla
Usa la costruzione: Profilo di montaggio

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05168

Corsa sospens. Z: 50 mm
Conception: Heavy Duty 2 asta a molla
Usa la costruzione: Profilo di montaggio

presa a vuoto ad area

FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P G60

Numero articolo.:10.01.38.00486

https://www.schmalz.com/10.01.38.00486

FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05698

Corsa sospens. Z: 75 mm
Conception: Heavy Duty 1 asta a molla
Usa la costruzione: Profilo di montaggio

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05696

Corsa sospens. Z: 75 mm
Conception: Heavy Duty 2 asta a molla
Usa la costruzione: Profilo di montaggio

FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05810

Corsa sospens. Z: 25 mm
Conception: Heavy Duty 1 asta a molla
Usa la costruzione: Profilo di montaggio

presa a vuoto ad area

FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P G60

Numero articolo.:10.01.38.00486

https://www.schmalz.com/10.01.38.00486

FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05806

Corsa sospens. Z: 25 mm
Conception: Heavy Duty 2 asta a molla
Usa la costruzione: Profilo di montaggio

FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05809

Corsa sospens. Z: 50 mm
Conception: Heavy Duty 1 asta a molla
Usa la costruzione: Profilo di montaggio

FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05805

Corsa sospens. Z: 50 mm
Conception: Heavy Duty 2 asta a molla
Usa la costruzione: Profilo di montaggio

presa a vuoto ad area

FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P G60

Numero articolo.:10.01.38.00486

https://www.schmalz.com/10.01.38.00486

FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05808

Corsa sospens. Z: 75 mm
Conception: Heavy Duty 1 asta a molla
Usa la costruzione: Profilo di montaggio

FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05803

Corsa sospens. Z: 75 mm
Conception: Heavy Duty 2 asta a molla
Usa la costruzione: Profilo di montaggio



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.21.00244

Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 120 mm
Altezza H: 60 mm
Peso: 1,1 kg
Campo di misurazione: bar
Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

presa a vuoto ad area

FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P G60

Numero articolo.:10.01.38.00486

https://www.schmalz.com/10.01.38.00486



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Numero articolo.:10.01.38.01194



SET FXC-FMC

Numero articolo.:10.01.21.01291

Lunghezza L: 119 mm
Larghezza B: 119 mm
Altezza H: 9,6 mm
Campo di misurazione: bar
Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXC-FMC

SET FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.21.02407

Lunghezza L: 232 mm
Larghezza B: 119 mm
Altezza H: 119 mm
Campo di misurazione: bar
Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

presa a vuoto ad area

FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P G60

Numero articolo.:10.01.38.00486

https://www.schmalz.com/10.01.38.00486

SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

Numero articolo.:10.01.21.00243

- contiene: 4 blocchi scorrevoli
- Campo di misurazione: bar
- Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

STF 60 P 4.5 SSD

Numero articolo.:10.07.01.00259

- Allacciamento: Ø60mm
- Forma: Scatola piclon
- Portata nominale: 270 m³/h
- Finezza filtro: 3 µm
- Attrezzatura supplementare: Fascetta SSD

VAM 40 V U BAR

Numero articolo.:10.07.02.00046

- Diametro esterno D: 40 mm
- Campo di misurazione: -1,00 ... 0,00 bar

presa a vuoto ad area

FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P G60

Numero articolo.:10.01.38.00486

https://www.schmalz.com/10.01.38.00486

VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

Numero articolo.:10.01.21.02405

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP
Allacciamento: Tubo fless. 8/6
Valvola di controllo: Chiuso senza corrente



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00034

Diametro esterno D: 71 mm
Diametro interno d: 60 mm
Lunghezza (max): 20 m
Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat
raggio di curvatura min.: 40 mm
Campo di pressione (press. di esercizio): -0,69 ... 2,09 bar
Temp. ambiente: -40 ... 90 °C



VS-MONT 50x15.8x25 VS

Numero articolo.:10.06.02.00343

Lunghezza L: 50 mm
Larghezza B: 15,8 mm
Altezza H: 25 mm
Campo di misurazione: bar
Usa la costruzione: Vacuostato

presa a vuoto ad area

FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P G60

Numero articolo.:10.01.38.00486

https://www.schmalz.com/10.01.38.00486

VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.38.02485

Lunghezza L: 76,5 mm
Larghezza B: 19 mm
Funzione supplementare: Vacuostato e pressostato VSi
Campo di misurazione: bar
Funzione supplementare: Vacuostato/pressostato
Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

VTR-SL 3x RST60

Numero articolo.:10.01.10.02779

Lunghezza L: 439 mm
Larghezza B: 100 mm
Altezza H: 156 mm
Allacciamento: Estremità tubo Ø60

FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

Numero articolo.:10.01.21.00313

Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 120 mm
Altezza H: 10 mm
Campo di misurazione: bar
Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXC-FMC

presa a vuoto ad area

FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P G60

Numero articolo.:10.01.38.00486

https://www.schmalz.com/10.01.38.00486

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Numero articolo.:10.01.03.00207

Filettatura G1: G1/2"-IG
Filettatura G2: G1/2"-AG
Temp. ambiente: 0 ... 70 °C
Conception: Rinforzato

Pezzi di ricambio

MASK-FOL SW90 798 5R36 FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.38.00532

Lunghezza L: 798 mm
Larghezza B: 109,8 mm
Altezza H: 0,4 mm
Campo di misurazione: bar
Diametro ugello: 0,9 mm
Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

SPB2 20 SI-40 P

Numero articolo.:10.01.06.03125

Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]: 40 Shore A
Numero pieghe: 2,5
Forma: Push In