

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 12-9 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00037

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00037>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Tubi flessibili
aria compressa a vuoto VSL > VSL 12-9 PU MI-TR

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa



Diametro esterno D: 12 mm

Diametro interno d: 9 mm

Lunghezza (max): 50 m


Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 70 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	9 mm
D	12 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	12-9
Campo di pressione (press. di esercizio)	-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente	-20 ... 90 °C
raggio di curvatura min.	70 mm
Lunghezza (max)	50 m
Peso/Metro	58 g/m
Peso/Metro	0,06 kg/m
Materiale tubo	PU

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 12-9 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00037

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00037>

Famiglia de prodotti

VSL

Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Accessori



SSB 10-16 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00001

Campo di tenuta: 10,0 ... 16,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



ST G1/2-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00161

Filettatura G1: G1/2"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 6,1 mm

Diametro nominale dn: 7,5 mm



ST G1/4-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00157

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5 mm

Diametro nominale dn: 7,5 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 12-9 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00037

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00037>



ST G1/8-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00155

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5 mm

Diametro nominale dn: 4 mm



ST G3/8-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00159

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 6 mm

Diametro nominale dn: 7,4 mm



STV-GE G1/2-AG 12

Numero articolo.:10.08.02.00210

Filettatura G1: G1/2"-AG

Diametro est tubo fless: 12 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 19,5 mm

Lunghezza L: 24 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 12-9 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00037

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00037>



STV-GE G1/4-AG 12

Numero articolo.:10.08.02.00208

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 12 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 19,5 mm

Lunghezza L: 29 mm



STV-GE G3/8-AG 12

Numero articolo.:10.08.02.00209

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 12 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 19,5 mm

Lunghezza L: 23,6 mm



STV-T G1/4-AG 12

Numero articolo.:10.09.02.00045

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 12 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 69 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 12-9 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00037

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00037>



STV-W G1/2-AG 12

Numero articolo.:10.08.02.00164

Filettatura G1: G1/2"-AG

Diametro est tubo fless: 12 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 34,3 mm



STV-W G1/4-AG 12

Numero articolo.:10.08.02.00162

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 12 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 34,5 mm



STV-W G3/8-AG 12

Numero articolo.:10.08.02.00163

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 12 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 34,1 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 12-9 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00037

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00037>



SVB-T 12

Numero articolo.:10.09.02.00023

Diametro est tubo fless: 12 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 69 mm