

Ventosa a soffiutto (tonda)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03526

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03526>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Sistemi di presa VEE > Ventose per sistemi di presa VEE > SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 40


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Filettatura G1: G1/4"-AG

Numero pieghe: 4,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	23 mm
dn	8 mm
Dmax(S)	41,50 mm
Ds	40,50 mm
G1	G1/4"-AG
H	73,10 mm
LG1	10 mm
SW1	27 mm
Z (Corsa)	27 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	25 N
Forza rottura	39 N
Volume	35,74 cm ³
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm
Numero pieghe	4,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Dimensione	40

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03526

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03526>

Peso	40,70 g
Famiglia de prodotti	SPB4

Accessori



SIEB 19.5x1 MS-A2 103


Numero articolo.:10.07.01.00321

Diametro esterno D: 19,5 mm

Lunghezza L: 1 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00003

Campo di tenuta: 20,0 ... 32,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



SPI 32 PE SPB4-40

Numero articolo.:10.01.06.02856

Dimensione: 32

Materiale: Polietilene

Applicazione: SPB4-40

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03526

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03526>



SPSE 40

Numero articolo.:10.01.06.02954

Dimensione: 40

Pezzi di ricambio



SC 090 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.02793

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 33,5 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 8 mm



SPB4 40 SI-55 SC090

Numero articolo.:10.01.06.02590

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 4,5

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de