

Rubinetto a sfera

KVZ 32 2/2

Numero articolo.:10.05.08.00008

<https://www.schmalz.com/10.05.08.00008>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole manuali > Valvole a sfera a due vie KVZ > KVZ 32 2/2

Valvole sferiche a due vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa




Diametro nominale: 32 mm

Funzione valvoa: Valvola di distribuzione 2/2

Filettatura G1: G1-1/4"-IG

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 15,00 bar

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D1	59 mm
G1	G1-1/4"-IG
H	124,20 mm
L	77 mm
L2	155 mm
LG1	15,50 mm
SW1	48 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	32 mm
Portata nominale	100 m ³ /h
Portata nominale	1.666,70 l/min
Peso	0,70 kg
Famiglia de prodotti	KVZ

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de