

Copertura per ventosa

SU 25

Numero articolo.:10.01.01.13584

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13584>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Accessori ventose a vuoto > Rivestimenti ventose SU > SU 25

Copertura per ventosa




Dimensione: 25

Campo di tenuta: 25,0 ... 30,0 mm

Termostabilità: 80 °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	3 mm
D	28 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	25
Campo di tenuta	25,0 ... 30,0 mm
Peso	0,30 g
Famiglia de prodotti	SU

Indicazione: Forza trasversale: Per l'applicazione verticale con la piastra di aspirazione o con le ventose la forza trasversale si riduce fino al 70%. Quindi è necessario un generatore di vuoto con una potenza di aspirazione maggiore almeno del 10%

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de