Ventosa piatta (tonda)

PFYN 50 FPM-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.00133

https://www.schmalz.com/10.01.01.00133

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide

- Dimensione: 50
- Materiale aspiratore: Caucciù fluorat FPM
- Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A
- Proprietà materiali: Non lascia impronte
- Materiale nipplo: Alluminio
- Allacciamento: G1/8"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	3,50 mm
Dmax(S)	53,50 mm
Ds	50 mm
G1	G1/8"-IG
H	31 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	91 N
Volume	7 cm^3
Raggio volta (min) (convesso)	75 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	50
Materiale aspiratore	Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 50 FPM-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.00133

https://www.schmalz.com/10.01.01.00133

Peso	20,80 g
Famigilia de prodotti	PFYN
Numero pieghe	0

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori

SU 50

Numero articolo.:10.01.01.12837

Dimensione: 50
Campo di tenuta: 45,0 ... 60,0 mm
Termostabilità: 80 °C

Pezzi di ricambio

SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.01.03524

Filettatura G1: G1/8"-IG
Lunghezza L1: 25 mm
Lunghezza di montaggio: 16 mm
Materiale: Alluminio
Larghezza tra gli appartamenti SW2: 4 mm

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 50 FPM-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.00133

https://www.schmalz.com/10.01.01.00133

PFG 50 FPM-65 N008

Numero articolo.:10.01.01.00077

Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A
Proprietà materiali: Non lascia impronte