

Profilo di tenuta (metro)

DI-PROF 4x13 NBR-60

Numero articolo.:10.07.04.00065

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00065>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Profili di tenuta > Profili di tenuta DI-PROF > DI-PROF 4x13 NBR-60

Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche



Larghezza B: 4 mm

Altezza H: 13 mm

Materiale di tenuta: Perbuna NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	4 mm
H	13 mm

Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale di tenuta	Perbuna NBR
Peso	40,20 g
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Famiglia de prodotti	DI-PROF

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de