

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 3 NBR-55 M3-AG

Numero articolo.:10.01.06.03712

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03712>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe) > FSG 3 NBR-55 M3-AG

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 3

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M3-AG

Numero pieghe: 2,5

Allacciamento: M3-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	1,80 mm
dn	1 mm
Dmax(S)	4 mm
Ds	3 mm
G1	M3-AG
H	8,70 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Corsa)	1,10 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Dimensione	3
Numero pieghe	2,50
Allacciamento	M3-AG
Raggio volta (min) (convesso)	4 mm
Volume	0,02 cm ³

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 3 NBR-55 M3-AG

Numero articolo.:10.01.06.03712

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03712>

Potenza aspir.	0,15 N
Forza rottura	0,40 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	2 mm
Peso	0,30 g
Famiglia de prodotti	FSG

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N055 M3-AG DN100

Numero articolo.:10.01.01.00313

Filettatura G1: M3-AG

Lunghezza di montaggio: 2 mm

Materiale: Alluminio



FG 3 NBR-55 N055

Numero articolo.:10.01.06.03704

Dimensione: 3

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 2,5